

Cable 14 AWG Extensor de Extensión Estándar de 90cm de Alimentación de Computador C14 a C13

ID del Producto: PXT100143



El cable de extensión de 91 cm C13 a C14 estilo PDU PXT100143 incluye un alambre de 2,5 mm² para conexiones de alta potencia, lo cual lo convierte en una solución fiable para aplicaciones de servidores grandes que requieren un cable de gran grosor y valor nominal más alto, y conexiones a unidades de alimentación (PDU).

Avalado por nuestra garantía de por vida, este cable/extensión estilo PDU está diseñado y fabricado para máxima durabilidad.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Extienda la conexión de alimentación del servidor a una PDU en hasta 91 cm

Características

- 1 conector C14, 1 conector C13
- Valor nominal para 250 V a 15 A
- Alambre de 2,5 mm²
- Conforme con UL, RoHS

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	3
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable	SJT

Conector(es)

Conector A	Alimentación IEC 60320 C13
Conector B	Alimentación IEC 60320 C14

Observaciones / Requisitos

Nota	UL Listed
------	-----------

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	250 AC
Corriente de Entrada	15 A

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	14 AWG
Longitud del Cable	36.0 in [91.4 cm]
Longitud del Producto	36.0 in [91.4 cm]
Peso del Producto	5.5 oz [156 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	11.4 in [29 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]



Altura de la Caja 1.7 in [44 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 5.8 oz [163 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja Cable de extensión de alimentación de 91 cm 2,5 mm² - C14 a C13

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

