

Cable de 1m de Extensión de Alimentación, C14 a C13, 10A 125V, 18AWG, Alargador de Cable de Corriente de Ordenador, IEC-320-C14 a IEC-320-C13, para Fuente de Alimentación, UL

ID del Producto: PXT1001M



El cable de extensión de alimentación para ordenador (1 m), estilo PDU, modelo PXT1001M, incluye un conector (hembra) C13 para ordenador y un conector (macho) C14 de alimentación, y permite la conexión de un servidor a un dispositivo UPS o PDU equipado con C13.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Prolongue la conexión eléctrica de su servidor a una PDU hasta 1 metro

## Características

- **CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CA:** Este cable alargador de alimentación de 1m de 18AWG con conectores IEC 60320 C14 y IEC 60320 C13 es adecuado para el uso en estaciones de trabajo/oficinas domésticas | Clasificado para transportar 125V a 10A
- **RENDIMIENTO Y SEGURIDAD:** UL62 y UL817 | Conectores de alivio de tensión moldeados para mayor durabilidad | Clasificación de fuego: VW-1 | Cable de extensión de 3 conductores fabricado con

alambre 100% de cobre | Disponible en otras longitudes

- **ESPECIFICACIONES:** Cable de alimentación de CA de 1m | IEC 60320 C14 a IEC 60320 C13 | 18AWG | 125V 10A (Max) | Tipo de cubierta: SVT | Material de la cubierta: PVC | Negro | Rango de temperatura: 3°C a 60°C | Diámetro exterior del cable: 6,1mm
- **COMPATIBILIDAD:** El cable de alimentación para PC IEC 60320 C14 funciona con las tomas de corriente para Norteamérica | El conector IEC C13 funciona con la mayoría de los ordenadores de sobremesa, servidores, PDU, SAI, impresoras y más | Cable de repuesto
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para los profesionales de la informática, este cable alargador está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5

#### Hardware

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Política de Garantía    | Lifetime                 |
| Cantidad de Conductores | 3                        |
| Cable Tipo Jacket       | PVC - Polyvinyl Chloride |

#### Conector(es)

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Conector A | 1 - Alimentación IEC 60320 C13 |
| Conector B | 1 - Alimentación IEC 60320 C14 |

#### Observaciones / Requisitos

|      |                  |
|------|------------------|
| Nota | Certificación UL |
|------|------------------|

#### Requisitos de Energía

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Tensión de Entrada   | 125 AC |
| Corriente de Entrada | 10A    |

#### Características Físicas

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Color                 | Negro          |
| Calibre del Conductor | 18 AWG         |
| Longitud del Cable    | 3.3 ft [1 m]   |
| Longitud del Producto | 3.3 ft [1.0 m] |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Ancho del Producto  | 1.1 in [2.9 cm]  |
| Altura del Producto | 0.8 in [2.1 cm]  |
| Peso del Producto   | 3.8 oz [109.0 g] |

---

#### Información de la Caja

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Cantidad de Paquetes        | 1                |
| Longitud de la Caja         | 8.7 in [22.0 cm] |
| Ancho de la Caja            | 7.9 in [20.0 cm] |
| Altura de la Caja           | 0.4 in [1.0 cm]  |
| Peso (de la Caja) del Envío | 4.1 oz [117.0 g] |

---

#### Contenido de la Caja

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - Cable de extensión de alimentación de ordenador de 1 m - C14 a C13 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|

---

#### Información Acerca de la Garantía

|          |             |
|----------|-------------|
| Warranty | De Por Vida |
|----------|-------------|

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.