

Rallonge Électrique de 1m, C14 à C13, 10A 125V, 18AWG, Rallonge de Cordon d'Alimentation pour Ordinateur, Câble d'Alimentation CA IEC-320-C14 à IEC-320-C13 pour Alimentation Électrique, UL Listed

N° de produit: PXT1001M



La rallonge de cordon d'alimentation PXT1001M de 1 m de type PDU comporte un connecteur d'alimentation (femelle) C13 et un connecteur d'alimentation C14 avec couvercle (mâle), et vous permet de connecter votre serveur à un onduleur ou un PDU doté d'un câble C13.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Prolonge l'alimentation de votre serveur au PDU jusqu'à 1 m

Spécifications techniques

- **CÂBLE D'ALIMENTATION AC** : Ce câble d'extension d'alimentation de 1m 18AWG avec connecteurs IEC 60320 C14 et IEC 60320 C13 convient pour les postes de travail et les bureaux à domicile. Il est conçu pour supporter 125V à 10A
- **PERFORMANCES ET SÉCURITÉ** : Répertoire UL (UL62 et UL817) | Connecteurs anti-traction moulés pour une meilleure durabilité | Résistance au feu : VW-1 | Rallonge à 3 conducteurs fabriquée avec du

fil 100% cuivre | Disponible dans d'autres longueurs

- **CARACTÉRISTIQUES** : Cordon d'alimentation CA 1m | IEC 60320 C14 à IEC 60320 C13 | 18AWG | 125V 10A (Max) | Type de gaine : SVT | Matériau de la gaine : PVC | Noir | Plage de température : 3°C à 60°C | Diamètre extérieur du câble : 6,1mm
- **COMPATIBILITÉ** : Le cordon d'alimentation pour PC IEC 60320 C14 fonctionne avec les prises nord-américaines. Le connecteur IEC C13 fonctionne avec la plupart des ordinateurs de bureau, serveurs, PDU, UPS, imprimantes et autres | Câble de remplacement PC
- **LE CHOIX DU PROFESSIONNEL DE L'IT** : Conçue et fabriquée pour les professionnels de l'IT, cette rallonge est garantie à vie, y compris une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	3
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - Alimentation C13 IEC 60320
Connecteur B	1 - Alimentation C14 IEC 60320

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Listé UL
----------	----------

Alimentation

Tension d'entrée	125 AC
Courant d'entrée	10A

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	18 AWG
Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
Longueur du produit	3.3 ft [1.0 m]
Largeur du produit	1.1 in [2.9 cm]

Hauteur du produit	0.8 in [2.1 cm]
Poids du produit	3.8 oz [109.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.4 in [1.0 cm]
Poids brut	4.1 oz [117.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble d'extension d'alimentation pour ordinateur de 1 m - C14 vers C13
-----------------------	--

Informations de
garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis