

Cable 91cm de Alimentación Corriente para PC Computador C13 a NEMA5-15P 14AWG - Toma a Tierra

ID del Producto: PXT101143



El cable de alimentación NEMA 5-15P a C13 (de 91 cm), modelo PXT101143, incluye un alambre de 2,5 mm² para conexiones de alta potencia, lo cual lo convierte en una solución fiable para aplicaciones de servidores grandes que requieren un cable de gran grosor y valor nominal más alto, y conexiones a unidades de alimentación (PDU).

Este cable de alimentación de alta calidad se puede utilizar como reemplazo económico para un cable de alimentación de PC existente, o bien para conectar un monitor, PC o impresora láser en un enchufe eléctrico con conexión a tierra.

Avalado por nuestra garantía de por vida, el cable PXT101143 está diseñado y fabricado para máxima durabilidad y fiabilidad.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conexión de servidores grandes con unidades de alimentación (PDU)
- Permite la conexión de un monitor, PC o impresora láser en un enchufe eléctrico con conexión a tierra

Características

- **CABLE DE ALIMENTACIÓN DE C.A. DE ALTA RESISTENCIA:** Este cable de alimentación universal de 1 metro de 14AWG con conectores NEMA 5-15P y IEC 60320 C13 es adecuado para el uso en estaciones de trabajo/oficinas domésticas - Clasificado para 125V a 15A
- **RENDIMIENTO Y SEGURIDAD:** UL62 y UL817 - Conectores de alivio de tensión moldeados para mayor durabilidad - Clasificación de fuego: VW-1 - Cable de extensión de 3 conductores fabricado con alambre 100% de cobre- Disponible en otras longitudes
- **ESPECIFICACIONES:** Cable de alimentación de CA de 1m - NEMA 5-15P a IEC 60320 C13 - 14AWG - 125V 15A (Max) - Tipo de cubierta: SJT - Material de la cubierta: PVC - Negro - Rango de temperatura: 3°C a 60°C - Diámetro exterior del cable: 7,6mm
- **COMPATIBILIDAD:** El cable de alimentación para PC NEMA 5-15P funciona con las tomas de corriente para Norteamérica - El conector IEC C13 funciona con la mayoría de ordenadores de sobremesa, servidores, monitores, PDU, impresoras y más - Cable de repuesto
- **LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL DE LA INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para los profesionales de la informática, este cable de alimentación de 3 clavijas está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	3
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable	SJT

Conector(es)

Conector A	1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica)
Conector B	1 - Alimentación IEC 60320 C13

Observaciones / Requisitos

Nota	UL Listed
------	-----------

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	125 AC
--------------------	--------

Corriente de Entrada 15 A

Características
Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	14 AWG
Longitud del Cable	3.0 ft [0.9 m]
Longitud del Producto	36.0 in [91.4 cm]
Peso del Producto	5.9 oz [167 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.3 in [15.9 cm]
Ancho de la Caja	2.9 in [7.4 cm]
Altura de la Caja	1.7 in [4.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.9 oz [166.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de alimentación de 91 cm y 2,5 mm ² - NEMA 5-15P a C13
---------------------	---

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.