

Cable 6m Estándar de Alimentación para Computador C13 a NEMA5-15P

ID del Producto: PXT10120



El cable de computador de 6 metros, modelo PXT10120, es durable e universal, y puede ser utilizado como un reemplazo económico para su cable de computadora existente, ofreciendo hasta una conexión a hasta 6 metros de distancia entre una computadora o periférico y un tomacorriente. Es la solución ideal para conectar su monitor, computadora o impresora laser a un tomacorriente con conexión a tierra.

Respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite la conexión de un monitor, un PC, una impresora láser o un escáner en un enchufe eléctrico con conexión a tierra

Características

- AC POWER CORD: This 20ft (6m) 18AWG flexible computer power cable with NEMA 5-15P and IEC 60320 C13 connectors is suitable for workstation/home office use | Rated to carry 125V at 10A
- PERFORMANCE AND SAFETY: UL listed (UL62 & UL817) | Fully molded strain relief connectors for

durability | 3 Conductor Power Cable made from 100% Copper Wire | Fire Rating: VW-1

- SPECS: 20ft (6m) Power Cable | NEMA 5-15P to IEC 60320 C13 | 18AWG | 125V 10A (Max) | Jacket Rating: SVT | Jacket Material: PVC | Color: Black | Temperature Range: 37°F to 140°F (3 to 60) | Cable Outer Diameter: 0.25in (6.3mm)
- COMPATIBILITY: NEMA 5-15P works with North American electrical outlets | IEC C13 connector works with most desktop computers, and many monitors, scanners, printers, and more | Replacement PC power supply cable/cord
- THE IT PRO'S CHOICE: Designed and built for IT Professionals, this computer power cord is backed for life, including free lifetime 24/5 multi-lingual technical assistance | This C13 power cord is available in other lengths

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	3
Tipo de Cable	SVT

Conector(es)

Conector A	1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica)
Conector B	1 - Alimentación IEC 60320 C13

Observaciones / Requisitos

Nota	Certificación UL
------	------------------

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	125 AC
Corriente de Entrada	10A

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	18 AWG
Longitud del Cable	20.0 ft [6.1 m]
Longitud del Producto	20.0 ft [6.1 m]

Ancho del Producto	0.9 in [2.3 cm]
Altura del Producto	0.9 in [2.4 cm]
Peso del Producto	14.8 oz [420.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.4 in [18.9 cm]
Ancho de la Caja	7.7 in [19.5 cm]
Altura de la Caja	1.7 in [4.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	14.6 oz [414.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable 6m Estándar de Alimentación para Ordenador C13 a NEMA5-15P
---------------------	--

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.