

Cable de 6m de Alimentación de Computadora, NEMA 5-15P a C13, 10A 125V, 18AWG,
Cable de Alimentación de Repuesto para Impresora, Computadora o Monitor, UL

ID del Producto: PXT10120



El cable de computadora de 6 metros, modelo PXT10120, es durable e universal, y puede ser utilizado como un reemplazo económico para su cable de computadora existente, ofreciendo hasta una conexión a hasta 6 metros de distancia entre una computadora o periférico y un tomacorriente. Es la solución ideal para conectar su monitor, computadora o impresora laser a un tomacorriente con conexión a tierra.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecta el monitor, el PC o la impresora láser a una toma de corriente con conexión a tierra

Características

- **CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CA:** Este cable de alimentación flexible de 18AWG de 6m con conectores NEMA 5-15P y IEC 60320 C13 es adecuado para el uso en estaciones de trabajo | 125V a 10A
- **RENDIMIENTO Y SEGURIDAD:** UL62 y UL817 | Conectores de alivio de tensión totalmente moldeados | Cable de alimentación de 3 conductores fabricado con alambre 100% de cobre |

Clasificación de fuego: VW-1

- **ESPECIFICACIONES:** 6m | NEMA 5-15P a IEC 60320 C13 | 18AWG | 125V 10A (Max) | Clasificación/Material de la cubierta: SVT/PVC | Rango de temperatura: 3 a 60 | Diámetro exterior del cable: 6.3mm
- **COMPATIBILIDAD:** El conector plano NEMA 5-15P funciona con tomacorrientes norteamericanas | El conector IEC C13 funciona con la mayoría de las computadoras de escritorio y otros equipos | de Repuesto
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI:** Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5 | Este cable C13 está disponible en otras longitudes

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	3
Tipo de Cable	SVT

Conector(es)

Conector A	1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica)
Conector B	1 - Alimentación IEC 60320 C13

Observaciones / Requisitos

Nota	Certificación UL
------	------------------

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	125 AC
Corriente de Entrada	10A

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	18 AWG
Longitud del Cable	20.0 ft [6.1 m]
Longitud del Producto	20.0 ft [6.1 m]

Ancho del Producto	0.9 in [2.3 cm]
Altura del Producto	0.9 in [2.4 cm]
Peso del Producto	14.8 oz [420.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.4 in [18.9 cm]
Ancho de la Caja	7.7 in [19.5 cm]
Altura de la Caja	1.7 in [4.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	14.6 oz [414.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de 6m de Alimentación para Computadora - NEMA5-15P a C13
---------------------	--

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.