

Cable de Alimentación de 7,6m para Computador - Cable Estándar NEMA5-15P a C13 para PC

ID del Producto: PXT10125



El Cable Universal de Alimentación de 7,6m para computador, modelo PXT1025, puede ser utilizado como un reemplazo efectivo y económico para su cable de PC actual, posibilitando 7,6 metros de distancia de conexión entre su computador o dispositivo periférico y un tomacorriente disponible. Es la solución ideal para conectar su monitor, computador o impresora láser a una salida de corriente con toma a tierra.

Respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite la conexión de un monitor, un PC, una impresora láser o un escáner en un enchufe eléctrico con conexión a tierra

Características

- Un enchufe NEMA 5-15 y un receptáculo C13 clasificado para transmitir 125V a 10A
- PERFORMANCE AND SAFETY: UL listed (UL62 & UL817) | Fully molded strain relief connectors for

durability | 3 Conductor Power Cable made from 100% Copper Wire | Fire Rating: VW-1

- SPECS: 25ft (7.6m) Power Cable | NEMA 5-15P to IEC 60320 C13 | 18AWG | 125V 10A (Max) | Jacket Rating: SVT | Jacket Material: PVC | Color: Black | Temperature Range: 37°F to 140°F (3 to 60) | Cable Outer Diameter: 0.25in (6.3mm)
- COMPATIBILITY: NEMA 5-15P works with North American electrical outlets | IEC C13 connector works with most desktop computers, and many monitors, scanners, printers, and more | Replacement PC power supply cable/cord
- THE IT PRO'S CHOICE: Designed and built for IT Professionals, this computer power cord is backed for life, including free lifetime 24/5 multi-lingual technical assistance | This C13 power cord is available in other lengths

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	3
Tipo de Cable	SVT

Conector(es)

Conector A	1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica)
Conector B	1 - Alimentación IEC 60320 C13

Observaciones / Requisitos

Nota	Certificación UL
------	------------------

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	125 AC
Corriente de Entrada	10A

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	18 AWG
Longitud del Cable	25.0 ft [7.6 m]
Longitud del Producto	25.0 ft [7.6 m]

Ancho del Producto	1.0 in [2.4 cm]
Altura del Producto	0.9 in [2.4 cm]
Peso del Producto	1.0 lb [0.5 kg]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.7 in [17.0 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.9 cm]
Altura de la Caja	1.9 in [4.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.2 lb [0.5 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de Alimentacion de 7,6m de Ordenador NEMA5-15P a C13
---------------------	---

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

