

Cavo di Alimentazione per Computer da 7.6m, Cavo Elettrico AC di Ricambio per PC/Stampante da NEMA 5-15P a C13, 10A-125V, 18AWG, Omologato UL

ID prodotto: PXT10125



Il cavo di alimentazione per computer PXT10125 da 7.6m è un cavo di alimentazione resistente e universale che può essere utilizzato come sostituzione economica del cavo di alimentazione per PC esistente e consente di coprire la distanza di 7.6m tra un computer o una periferica e la presa di corrente disponibile - una soluzione ideale per collegare il Monitor, il PC o la Stampante Laser a una presa di corrente con messa a terra.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette il collegamento di monitor, PC o stampante laser a una presa di alimentazione con messa a terra

Caratteristiche

- CAVO DI ALIMENTAZIONE AC: Questo Cavo di Alimentazione flessibile per computer da 7.6m, 18AWG con connettori NEMA 5-15P e IEC 60320 C13 è adatto a postazioni di lavoro in ufficio e a casa | 125V-10A
- PRESTAZIONI E SICUREZZA: Certificato UL (UL62 & UL817) | Connettori con scarico della trazione

per una maggiore durata | Cavo di alimentazione a 3 conduttori realizzato con filo di rame al 100% |
Classificazione antincendio: VW-1

- **SPECIFICHE:** Cavo di alimentazione da 7.6m | NEMA 5-15P a IEC 60320 C13 | 18AWG | 125V 10A (Max) | Tipo di Rivestimento: SVT | Materiale di Rivestimento: PVC | Colore: Nero | Temperatura di Esercizio: 3 a 60 | Diametro esterno del cavo: 6.3mm
- **COMPATIBILITÀ:** NEMA 5-15P è compatibile con le prese elettriche del Nord America | Il connettore IEC C13 si adatta alla maggior parte dei Computer Desktop, Monitor, Scanner, Stampanti e altro | Cavo Alimentazione di ricambio per PC
- **LA SCELTA DEL PROFESSIONISTA IT:** Progettato e costruito per i professionisti IT, questo cavo di alimentazione è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica multilingue gratuita 24/5 | Questo cavo di alimentazione C13 è disponibile in altre lunghezze

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	3
Tipo cavo	SVT

Connettore/i

Connettore A	1 - Alimentatore NEMA 5-15 (America settentrionale)
Connettore B	1 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C13

Note/requisiti speciali

Nota	Omologato UL
------	--------------

Alimentazione

Tensione ingresso	125 AC
Corrente ingresso	10A

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	18 AWG
Lunghezza del cavo	25.0 ft [7.6 m]
Lunghezza prodotto	25.0 ft [7.6 m]

Larghezza prodotto	1.0 in [2.4 cm]
Altezza prodotto	0.9 in [2.4 cm]
Peso prodotto	1.0 lb [0.5 kg]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	7.8 in [19.9 cm]
Package Height	1.9 in [4.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.2 lb [0.5 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo Alimentazione Standard per Computer da 7.6m - da NEMA5-15P a C13
-----------------------------	--

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.