

Cordon d'Alimentation pour PC de 1,8m, NEMA 5-15P à C13, 10A 125V, 18AWG, Noir  
Cordon d'Alimentation CA de Remplacement, Cordon d'Alimentation pour Imprimante,  
Câble d'Alimentation pour PC - UL Listed

Nº de produit: PXT101



Le cordon d'alimentation universel de 1,8 m de l'ordinateur vous permet de brancher un moniteur, un PC ou une imprimante laser sur une prise électrique raccordée à la terre.

Remarque : la longueur est mesurée d'un moule à l'autre, à l'exception des broches de l'extrémité mâle.

Ce câble d'alimentation pour ordinateur NEMA5-15P vers C13 de haute qualité est conçu pour fournir une connexion durable et fiable.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Permet de brancher un écran, un PC ou une imprimante laser sur une prise murale mise à la terre

## Spécifications techniques

- ÎLE D'ALIMENTATION AC : Ce câble flexible 18AWG de 1,8m avec connecteurs NEMA 5-15P et

IEC 60320 C13 convient pour les postes de travail/home office. Il est conçu pour supporter 125V à 10A

- **PERFORMANCE ET SÉCURITÉ** : Répertorié UL (UL62 & UL817) | Connecteurs anti-traction entièrement moulés pour plus de durabilité | Câble d'alimentation à 3 conducteurs fabriqués à partir de fils 100% en cuivre | Résistance au feu : VW-1
- **CARACTÉRISTIQUES** : Longueur : 2m | NEMA 5-15P à IEC 60320 C13 | 18AWG | 125V 10A (Max) | Caractéristiques de la gaine : SVT | Matériau de la gaine : PVC | Noir | Plage de température : 37&degF à 140&degF (3 à 60) | Diamètre extérieur du câble : 6.3mm
- **COMPATIBILITÉ** : NEMA 5-15P fonctionne avec les prises électriques NA | Le connecteur IEC C13 fonctionne avec la plupart des PC de bureau, ainsi qu'avec de nombreux moniteurs/scanners/imprimantes/autres | Câble d'alimentation de remplacement pour PC
- **LE CHOIX DU PROFESSIONNEL DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'IT, ce cordon d'alimentation pour ordinateur est garanti à vie, y compris l'assistance technique multilingue gratuite 24/5. Disponible dans d'autres longueurs

#### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
-----------------------	----------

Nombre de conducteurs	3
-----------------------	---

#### Connecteur(s)

Connecteur A	1 - Alimentation NEMA 5-15 (Amérique du Nord)
--------------	---

Connecteur B	1 - Alimentation C13 IEC 60320
--------------	--------------------------------

#### Notes spéciales / Configuration

Remarque	Listé UL
----------	----------

#### Alimentation

Tension d'entrée	125 AC
------------------	--------

Courant d'entrée	10A
------------------	-----

#### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-20 to 60 °C
-------------------------------	--------------

Température de stockage	-20 to 60 °C
-------------------------	--------------

Humidité 0 à 70%

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	18 AWG
Longueur de câble	6.0 ft [1.8 m]
Longueur du produit	6.0 ft [1.8 m]
Largeur du produit	1.0 in [2.5 cm]
Hauteur du produit	0.9 in [2.4 cm]
Poids du produit	5.0 oz [141.0 g]

---

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	4.0 in [10.2 cm]
Largeur du Colis	7.9 in [20.0 cm]
Hauteur du Paquet	1.4 in [3.5 cm]
Poids brut	5.8 oz [164.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble d'Alimentation IBM de 1,8m

---

Informations de garantie

Warranty À Vie

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis