

6 ft Standard Computer Power Cord - NEMA5-15P to C13

ID prodotto: PXT101



Il cavo di alimentazione universale per computer da 1,8 m consente di collegare un monitor, un PC o una stampante laser a una presa di corrente dotata di messa a terra.

Nota: la lunghezza viene misurata da parte stampata a parte stampata, escludendo i rebbi sul terminale maschio

Coperto dalla garanzia a vita StarTech.com, questo cavo di alimentazione per computer NEMA5-15P a C13 di alta qualità è costruito per fornire un collegamento duraturo e affidabile.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Plugs monitor, PC, or laser printer into a grounded power outlet

Caratteristiche

Hardware

| | |
|----------------------|----------|
| Norme di garanzia | Lifetime |
| Numero di conduttori | 3 |
| Tipo cavo | SVT |

Connettore/i

| | |
|--------------|---|
| Connettore A | Alimentatore NEMA 5-15 (America settentrionale) |
| Connettore B | Cavo di alimentazione IEC 60320 C13 |

Note/requisiti speciali

| | |
|------|-----------|
| Nota | UL Listed |
|------|-----------|

Alimentazione

| | |
|-------------------|--------|
| Tensione ingresso | 125 AC |
| Corrente ingresso | 10A |

Ambientale

| | |
|------------------------------|--------------|
| Temperatura d'esercizio | -20 to 60 °C |
| Temperatura di conservazione | -20 to 60 °C |
| Umidità | Da 0 a 70% |

Caratteristiche fisiche

| | |
|--------------------|----------------|
| Colore | Nero |
| Diametro filo | 18 AWG |
| Lunghezza cavo | 6.0 ft [1.8 m] |
| Lunghezza prodotto | 6.0 ft [1.8 m] |
| Peso prodotto | 5.0 oz [141 g] |

Informazioni confezione

| | |
|------------------------------|----------------|
| Package Length | 8.7 in [22 cm] |
| Package Width | 7.9 in [20 cm] |
| Package Height | 1.5 in [38 mm] |
| Peso spedizione (confezione) | 5.3 oz [150 g] |



Contenuto
della
confezione

Incluso nella
confezione

6 Ft. IBM Power Cable

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

