

Cable de 1m de Alimentación de Computadora - NEMA 5-15P a C13 Acodado a la Derecha - 10A 125V - 18AWG - Cable de Corriente para Fuente de Poder, Impresora o Monitor - UL

ID del Producto: PXT101L3



Este cable de alimentación NEMA 5-15P a C13 conecta sus dispositivos periféricos de difícil acceso.

Este cable de alimentación NEMA 5-15P a C13 conecta sus dispositivos periféricos de difícil acceso.

El conector C13 en ángulo recto coloca el cable de forma que quede al ras de su dispositivo, lo que es perfecto para conectar en espacios reducidos porque no requiere tanto espacio libre en el punto de conexión como un conector recto. Es perfecto para monitores montados en la pared o cualquier dispositivo que se apoye cómodamente contra una pared o se guarde en un espacio compacto.

La corta longitud del cable de 0.9m significa menos desorden, para asegurar una instalación ordenada y profesional.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecta su ordenador, monitor, impresora u otro dispositivo de difícil acceso a una toma de corriente

Características

- **CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CA:** Este cable de alimentación flexible para computadora de 0.9m y 18AWG con conectores NEMA 5-15P y IEC 60320 C13 acodados, es adecuado para su uso en estaciones de trabajo/oficinas en casa - Clasificado para 125V a 10A
- **RENDIMIENTO Y SEGURIDAD:** UL62 y UL817 - Conectores de alivio de tensión totalmente moldeados para mayor durabilidad - Cable de alimentación de 3 conductores fabricado con alambre 100% de cobre - Clasificación VW-1
- **ESPECIFICACIONES:** Cable de alimentación de 0.9m - NEMA 5-15P a IEC 60320 C13 acodado - 18AWG - 125V 10A (Max) - Clasificación de la cubierta: SVT - Material de la cubierta: PVC - Negro - Rango de temperatura: 3 a 60 - Diámetro exterior del cable: 6.3mm
- **COMPATIBILIDAD:** El conector plano NEMA 5-15P funciona con tomacorrientes norteamericanas | El conector IEC C13 funciona con la mayoría de las computadoras de escritorio y otros equipos | de Repuesto
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI:** Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5 | Este cable C13 está disponible en otras longitudes

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	3
Tipo de Cable	SVT

Conector(es)

Conector A	1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica)
Conector B	1 - Alimentación IEC 60320 C13

Observaciones / Requisitos

Nota	Certificación UL
------	------------------

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	125 AC
Corriente de Entrada	10 A

Características

Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto con Orientación hacia la Derecha
Calibre del Conductor	18 AWG
Longitud del Cable	3.0 ft [0.9 m]
Longitud del Producto	36.0 in [91.4 cm]
Ancho del Producto	1.0 in [2.5 cm]
Altura del Producto	1.8 in [4.5 cm]
Peso del Producto	3.5 oz [98.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.9 in [20.1 cm]
Ancho de la Caja	2.6 in [6.6 cm]
Altura de la Caja	1.4 in [3.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.7 oz [106.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable 0,9m de Ordenador NEMA 5-15P C13 Acodado a la Derecha
---------------------	---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.