

Cable para Portátil de 2m - NEMA 1-15P a C7 - 7A 125V - 18AWG - Cable de Repuesto para Portátil - Cable de Corriente para Impresora - Cable para Adaptador de Corriente de Portátil - UL

ID del Producto: PXT101NB



Este cable de alimentación para portátiles de alta calidad de 1,8 m ofrece una conexión de alimentación duradera para los ordenadores portátiles.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CA:** Este cable de alimentación flexible para portátil de 2m y 18AWG con conectores NEMA 1-15P e IEC 60320 C7 es adecuado para su uso en estaciones de trabajo/oficinas domésticas - Clasificado para transportar 125V a 7A
- **RENDIMIENTO Y SEGURIDAD:** UL62 y UL817 | Conectores de alivio de tensión moldeados para mayor durabilidad | Clasificación de fuego: VW-1 | Cable de corriente para portátiles de 2 conductores fabricado con alambre 100% de cobre
- **ESPECIFICACIONES:** Cable de alimentación de 2m - NEMA 1-15P a IEC 60320 C7 - 18AWG - 125V

7A (Max) - Clasificación de la cubierta: SPT-2 - Material: PVC - Negro - Rango de temperatura: 2 a 60
- Diámetro exterior del cable: 7,62mm

- **COMPATIBILIDAD:** El cable de alimentación de CA NEMA 1-15P funciona con tomas de corriente de Norteamérica | El conector IEC C7 funciona con la mayoría de los bloques de alimentación para portátiles, monitores, impresoras y más | Cable de repuesto
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para los profesionales de la informática, este cable de carga para portátiles está respaldado de por vida, e incluye asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5

Conector(es)

Política de Garantía	Lifetime
Conector A	1 - Alimentación NEMA 1-15 (Norteamérica)
Conector B	1 - Alimentación IEC 60320 C7 (No Polarizado)

Observaciones / Requisitos

Nota	Certificación UL
------	------------------

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	125 AC
Corriente de Entrada	10A

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	18 AWG
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
Ancho del Producto	1.0 in [2.5 cm]
Altura del Producto	0.7 in [1.9 cm]
Peso del Producto	3.3 oz [94.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [1.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.6 oz [102.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de alimentación
---------------------	---------------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.