

Cable de 1,8m de Alimentación de Ordenador, 18AWG, BS 1363 a C13, 10A 250V, Cable de Alimentación de Repuesto, Cable de TV/Monitor, Adaptador de Corriente para el Reino Unido

ID del Producto: PXT101UK



Cable de 1,8m de alimentación estándar para ordenador (para el Reino Unido) tiene una fabricación duradera de alta calidad.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecta el monitor, el PC o la impresora láser a una toma de corriente con conexión a tierra

Características

- **CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CA:** Este cable de alimentación flexible de 18AWG (0,75mm²) de 1,8m con conectores BS 1363 e IEC 60320 C13 es adecuado para el uso en estaciones de trabajo/oficinas domésticas | Clasificado para transportar 250V a 10A
- **RENDIMIENTO Y SEGURIDAD:** Alivio de tensión totalmente moldeado para una mayor durabilidad y conectores aprobados por la VDE | Cable de alimentación de 3 conductores fabricado con alambre de cobre al 100% | Clasificación contra incendios: VW-1

- **ESPECIFICACIONES:** Cable de alimentación de 1,8m | BS1363 a IEC60320 C13 | 18AWG (0,75mm²) | 250V 10A (Max) | Clasificación de la cubierta: H05VV-F | Material de la cubierta: PVC | Color: Negro | Rango de temperatura: 3 a 60 | Diámetro exterior: 6,8mm
- **COMPATIBILIDAD:** Funciona con tomas de corriente del Reino Unido BS 1363 | El conector IEC C13 funciona con la mayoría de ordenadores de sobremesa, monitores y muchos más | Cable de alimentación para PC de repuesto, para Tetera
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA:** Diseñado para los profesionales de informática, este cable de alimentación está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5 | Disponible en otras longitudes

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	3
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable	SVT

Rendimiento

Especificaciones Generales	Capacidad del Fusible en el Enchufe: 13A
----------------------------	--

Conector(es)

Conector A	1 - BS 1363 Power (UK)
Conector B	1 - Alimentación IEC 60320 C13

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	250 AC
Corriente de Entrada	10 A

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	0.75mm ²
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]

Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
Ancho del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Peso del Producto	8.1 oz [230.3 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.3 in [18.6 cm]
Ancho de la Caja	3.5 in [9.0 cm]
Altura de la Caja	2.4 in [6.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	8.0 oz [226.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de Alimentación de 2m para PC
---------------------	---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.