

Câble d'Alimentation pour Ordinateur de 1,8m, 18AWG, BS 1363 vers C13, 10A 250V,
Cordon d'Alimentation CA de Remplacement Noir, Cordon d'Alimentation Britannique,
Câble d'Alimentation pour PC

N° de produit: PXT101UK



Ce cordon d'alimentation d'ordinateur standard de 2m (UK) est doté d'une construction durable et de haute qualité.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Branche le moniteur, le PC ou l'imprimante laser sur une prise de courant britannique mise à la terre

Spécifications techniques

- **CÂBLE D'ALIMENTATION AC** : Ce câble d'alimentation flexible de 1,8m 18AWG (0,75mm²) avec connecteurs BS 1363 et IEC 60320 C13 convient aux stations de travail et aux bureaux à domicile. Il est conçu pour supporter 250V à 10A
- **PERFORMANCE ET SÉCURITÉ** : Câble d'alimentation à 3 conducteurs fabriqué à partir de fils de cuivre à 100 % : VW-1

- **CARACTÉRISTIQUES** : Longueur : 1,8m | BS 1363 à IEC 60320 C13 | 18AWG (0,75mm²) | 250V 10A (Max) | Classification de la gaine : H05VV-F | Matériau de la gaine : PVC | Noir | Gamme de température : 3 à 60 | Diamètre extérieur du câble : 6.8mm
- **COMPATIBILITÉ** : BS 1363 fonctionne avec les prises électriques du Royaume-Uni | Le connecteur IEC C13 fonctionne avec la plupart des ordinateurs de bureau/moniteurs/imprimantes, et d'autres | Câble d'alimentation pour PC de remplacement
- **LE CHOIX DU PROFESSIONNEL DE L'IT** : Conçu pour les professionnels de l'IT, ce cordon d'alimentation est garanti à vie, y compris une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5. Ce cordon d'alimentation britannique est disponible dans d'autres longueurs

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	3
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de câble	SVT

Performance

Spécifications générales	Fusible de type In-Plug : 13A
--------------------------	-------------------------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - BS 1363 Power (UK)
Connecteur B	1 - Alimentation C13 IEC 60320

Alimentation

Tension d'entrée	250 AC
Courant d'entrée	10 A

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	0.75mm ²
Longueur de câble	6.0 ft [1.8 m]
Longueur du produit	6.0 ft [1.8 m]

Largeur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Hauteur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Poids du produit	8.1 oz [230.3 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	7.3 in [18.6 cm]
Package Width	3.5 in [9.0 cm]
Package Height	2.4 in [6.1 cm]
Poids brut	8.0 oz [226.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble Secteur PC 2m
-----------------------	-------------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis