

Cable de 2m Divisor en Y de Alimentación de Computadora, NEMA 5-15P a 2x C13, 10A 125V 18AWG, Cable Splitter de Corriente para Computadora, Impresora o Monitor, UL

ID del Producto: PXT101Y



Nuestro cable de alimentación IBM de 1.8 metros permite la conexión de un monitor, PC o impresora láser en un enchufe eléctrico con conexión a tierra

Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, este cable de alimentación IBM de alta calidad está fabricado para ofrecer conexiones duraderas y fiables.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Conecta dos monitores, PC o impresoras láser a una toma de corriente con conexión a tierra
- Ideal cuando se queda sin espacio en su protector contra sobretensiones o en las tomas de corriente de la pared

## Características

- CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CA: Este cable de alimentación de computadora de 18AWG de 2m con conectores NEMA 5-15P y 2x IEC 60320 C13 es adecuado para el uso en estaciones de trabajo | 125V a 10A

- **RENDIMIENTO Y SEGURIDAD:** UL62 y UL817 | Conectores de alivio de tensión totalmente moldeados | Cable de alimentación de 3 conductores fabricado con alambre 100% de cobre | Clasificación de fuego: VW-1
- **ESPECIFICACIONES:** Cable de 2m | NEMA 5-15P a 2x IEC 60320 C13 | 18AWG | 125V 10A (Max) | Clasificación/Material de la Cubierta: SJT/PVC | Rango de temperatura: 3 a 60 | Diámetro: 7.8mm
- **COMPATIBILIDAD:** El conector plano NEMA 5-15P funciona con tomacorrientes norteamericanas | El conector IEC C13 funciona con la mayoría de las computadoras de escritorio y otros equipos | de Repuesto
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI:** Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5 | Este cable C13 está disponible en otras longitudes

---

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Tipo de Cable	SVT

---

Conector(es)

Conector A	1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica)
Conector B	2 - Alimentación IEC 60320 C13

---

Observaciones /  
Requisitos

Nota	Certificación UL
------	------------------

---

Requisitos de  
Energía

Tensión de Entrada	125 AC
Corriente de Entrada	10A

---

Características  
Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	18 AWG
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]

Peso del Producto 9.3 oz [263 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	9.1 in [23.1 cm]
Ancho de la Caja	3.2 in [8.2 cm]
Altura de la Caja	2.3 in [5.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	9.7 oz [274.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de alimentación estándar en Y de 1,8 metros (NEMA 5-15P a 2x C13)
---------------------	---

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.