

Cable de 1.2m de Alimentación de Servicio Pesado - NEMA 5-15P a C15 - 15A 125V - 14AWG - Cable de Corriente para Fuente de Alimentación de Computadora o Monitor - UL

ID del Producto: PXT515C154



El cable de alimentación para computadora PXT515C154 de 1.2m cuenta con un conector C15 apto para equipos de alta temperatura, así como con un cable de 14 AWG adecuado para conexiones de alta potencia - una solución fiable para conectar a unidades de distribución de energía (PDU) NEMA 5-15P situadas en salas de conmutación y entornos de centros de datos, o aplicaciones de grandes servidores que requieren un cable de mayor calibre y clasificación.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Compatible con Cisco, HP y otros dispositivos de hardware con conexiones de alimentación C15
- Conecte servidores grandes a las PDU, incluso en entornos de alta temperatura

Características

- **CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CA DE ALTA RESISTENCIA:** Este cable de alimentación universal de 1.2m de 14AWG con conectores NEMA 5-15P y IEC 60320 C15 es adecuado para estaciones de

trabajo/oficina en casa - Clasificado para transportar 125V a 15A

- **RENDIMIENTO Y SEGURIDAD:** UL62 y UL817 - Conectores de alivio de tensión moldeados para mayor durabilidad - Clasificación de fuego: VW-1 - Cable de alimentación de 3 conductores fabricado con alambre 100% de cobre - Disponible en otras longitudes
- **ESPECIFICACIONES:** Cable de alimentación de CA de 1.2m - NEMA 5-15P a IEC 60320 C15 - 14AWG - 125V 15A (Max) - Tipo de cubierta: SJT - Material de la cubierta: PVC - Negro - Rango de temperatura: 3°C a 105°C - Diámetro exterior del cable: 9.1mm
- **COMPATIBILIDAD:** El cable de alimentación para PC NEMA 5-15P funciona con tomas de corriente para Norteamérica - El conector IEC C15 funciona con la mayoría de servidores y equipos de red - Cable de alimentación para PC de repuesto
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI:** Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, este cable de alimentación de 3 clavijas está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	3
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable	SJT

Conector(es)

Conector A	1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica)
Conector B	1 - Alimentación C15 IEC 60320

Observaciones / Requisitos

Nota	UL Listed
------	-----------

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	125 AC
Corriente de Entrada	15 A

Características Físicas

Color	Negro
-------	-------

Calibre del Conductor	14 AWG
Longitud del Cable	4.0 ft [1.2 m]
Longitud del Producto	4.0 ft [1.2 m]
Peso del Producto	8.0 oz [226 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.0 in [17.9 cm]
Ancho de la Caja	3.1 in [7.9 cm]
Altura de la Caja	2.2 in [5.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.6 oz [216.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Resistente cable de alimentación de ordenador (1,2 m) - NEMA5-15P a C15
---------------------	---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.