

Cable de 1m de Alimentación de Servicio Pesado - NEMA 5-15P a C19 - 15A 125V - 14AWG - Cable de Corriente para Equipo de Redes o PDUs - UL

ID del Producto: PXT515C19143



Este cable de alimentación NEMA 5-15P a C19 cuenta con un cable de 14 AWG que'es adecuado para conexiones de alta potencia, lo que lo hace perfecto para equipos de servidor de gama alta como routers, conmutadores, unidades de distribución de energía (PDU), etc.

Este cable de alimentación NEMA 5-15P a C19 cuenta con un alambre de 14 AWG que'es adecuado para conexiones de alta potencia, lo que lo hace perfecto para equipos de servidor de gama alta como routers, conmutadores, unidades de distribución de energía (PDU), etc.

Además, puede utilizar el cable para ampliar el alcance de su cable de alimentación existente en 0.9m, lo que le proporciona la distancia adicional que necesita para colocar sus dispositivos según la configuración de su sala de servidores.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte su equipo de servidor de alta potencia a una toma de corriente
- Prolongue el cable de alimentación existente en 1 metro

Características

- **CABLE DE ALIMENTACIÓN DE C.A. DE ALTA RESISTENCIA:** Este cable de alimentación universal de 1 metro de 14AWG con conectores NEMA 5-15P y IEC 60320 C19 es adecuado para estaciones de trabajo/oficina en casa - Clasificado para transportar 125V a 15A
- **RENDIMIENTO Y SEGURIDAD:** UL62 y UL817 - Conectores de alivio de tensión moldeados para mayor durabilidad - Clasificación de fuego: VW-1 - Cable de alimentación de 3 conductores fabricado con alambre 100% de cobre - Disponible en otras longitudes
- **ESPECIFICACIONES:** Cable de alimentación de CA de 1m - NEMA 5-15P a IEC 60320 C19 - 14AWG - 125V 15A (Max) - Tipo de cubierta: SJT - Material de la cubierta: PVC - Negro - Rango de temperatura: 3°C a 75°C - Diámetro exterior del cable: 9.1mm
- **COMPATIBILIDAD:** El cable de alimentación para PC NEMA 5-15P funciona con tomas de corriente para Norteamérica - El conector IEC C19 funciona con la mayoría de servidores y equipos de red - Cable de alimentación para PC de repuesto
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI:** Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, este cable de alimentación de 3 clavijas está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	3
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable	SJT

Conector(es)

Conector A	1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica)
Conector B	1 - Alimentación IEC 60320 C19

Observaciones / Requisitos

Nota	UL Listed
------	-----------

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	125 AC
Corriente de Entrada	15 A

Características
Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	14 AWG
Longitud del Cable	3.0 ft [0.9 m]
Longitud del Producto	36.0 in [91.4 cm]
Peso del Producto	6.8 oz [192 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.4 in [18.9 cm]
Ancho de la Caja	3.0 in [7.7 cm]
Altura de la Caja	2.2 in [5.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.0 oz [198.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de alimentación de computadoras de 91cm y grosor de 14AWG - NEMA 5-15P a IEC 320 C19
---------------------	--

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.