


Cable de 2.4m NEMA 5-15P a C19 para alimentación de computadoras

ID del Producto: PXT515C198



El cable de alimentación PXT515C198 de 2.4 metros tiene un conector NEMA 5-15P y un conector IEC 320 C19. Este duradero cable de alimentación de servicio pesado, está diseñado para funcionar con su computadora, o puede ser utilizado en un servidor, para una entrega de potencia confiable.

Como todos los cables, este cable de alimentación está respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Puede ser utilizado en una sala de servidores, con el fin de suministrar una conexión confiable para aplicaciones de servidores

Características

- 15A/125V

Hardware

	Política de Garantía	Lifetime
	Cantidad de Conductores	3
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo de Cable	SJT
Conector(es)	Conector A	1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica)
	Conector B	1 - Alimentación IEC 60320 C19
Características Físicas	Color	Negro
	Calibre del Conductor	14 AWG
	Longitud del Cable	8.0 ft [2.4 m]
	Longitud del Producto	8.0 ft [2.4 m]
	Ancho del Producto	1.3 in [3.4 cm]
	Altura del Producto	0.9 in [2.4 cm]
	Peso del Producto	14.8 oz [420.0 g]
Información de la Caja	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	11.4 in [29.0 cm]
	Ancho de la Caja	5.5 in [14.0 cm]
	Altura de la Caja	1.5 in [3.8 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	15.1 oz [427.0 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Cable de alimentación de computadoras de 2.4m - NEMA 5-15P a IEC 320 C19

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.