Cable de 1,8m de Extensión, Cable Alargador IEC 320 C13 a IEC 320 C20 Negro, 15A 125V, 14AWG, Cable de Corriente de Servicio Pesado, Cable de Alimentación - UL

ID del Producto: PXTC13C20146



Este cable de alimentación C13 a C20 de StarTech.com, con longitud de 1,8m, tiene un alambre de 2,5 mm², apropiado para conexiones que requieren alta potencia, ideal para entornos de servidores y conexiones con una unidad PDU (unidad de distribución de la alimentación).

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Conecte su servidor a una PDU

• Amplíe la conexión entre su servidor y la PDU hasta 1,8 metros

Características

• CABLE DE EXTENSIÓN DE ALTA RESISTENCIA: Este cable de alimentación universal de 1,8m de 14AWG con conectores IEC 60320 C13 a IEC 60320 C20 es adecuado para estaciones de trabajo/oficina en casa | de uso en interiores | Clasificado para 125V a 15A

• RENDIMIENTO Y SEGURIDAD: UL62 y UL817 | Alivio de tensión moldeado en los conectores para mayor durabilidad | Clasificación de fuego: VW-1 | Cable de alimentación de 3 conductores fabricado

con alambre 100% de cobre | Disponible en otras longitudes

• ESPECIFICACIONES: Cable de alimentación de CA de 1,8m | IEC 60320 C13 a IEC 60320 C20 | 14AWG | 125V 15A (Max) | Tipo de cubierta: SJT | Material de la cubierta: PVC | Negro | Rango de temperatura: 3°C a 60°C | Diámetro exterior del cable: 9,14mm

• COMPATIBILIDAD: El cable de alimentación para PC C13 funciona con la mayoría de los equipos informáticos | Amplíe las conexiones a servidores, ordenadores de sobremesa, monitores, impresoras y mucho más | Cable de extensión de alimentación de repuesto

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para los profesionales de informática, este cable de extensión incluye asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida

General		
	UPC	065030860697
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	Lifetime
Observaciones / Requisitos		
	Notas Especiales	Certificación UL
Alimentación		
	Voltaje de Entrada	125 AC
	Corriente de Entrada	15 A
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Calibre del Cable	14 AWG
	Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
	Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
	Peso del Producto	11.8 oz [335 g]
Hardware		
	Número de Conductores	3

	Material del Recubrimiento del Cable	PVC (Polyvinyl Chloride)
	Clasificación de Resistencia al Fuego	VW-1 (Vertical-Wire Flame Test)
	Tipo de Cable	SJT
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Cable de alimentación de ordenador de 1,8m y grosor de 2,5mm² - C13 a C20
	Ancho del Paquete	8.4 in [21.3 cm]
	Profundidad del Paquete	4.0 in [10.2 cm]
	Altura del Paquete	2.4 in [61 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	11.9 oz [338 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	IEC C13 (250V AC, 10A)
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	IEC C20 (250V AC, 16A)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.