

Cable de 1.8m de Extensión, Cable Alargador IEC 320 C13 a IEC 320 C20 Negro, 15A 125V, 14AWG, Cable de Corriente de Servicio Pesado, Cable de Alimentación, UL

ID del Producto: PXTC13C20146



Este cable de alimentación C13 a C20 de StarTech.com, con longitud de 1.8m, tiene un alambre de 14AWG, apropiado para conexiones que requieren alta potencia, ideal para entornos de servidores y conexiones con una unidad PDU (unidad de distribución de la alimentación).

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte su servidor a una PDU
- Extienda la conexión entre su servidor y la PDU hasta 1.8 metros

Características

- **CABLE DE EXTENSIÓN DE ALTA RESISTENCIA:** Este cable de alimentación universal de 1.8m de 14AWG con conectores IEC 60320 C13 a IEC 60320 C20 es adecuado para estaciones de trabajo/oficina en casa | de uso en interiores | Clasificado para 125V a 15A
- **RENDIMIENTO Y SEGURIDAD:** UL62 y UL817 | Alivio de tensión moldeado en los conectores para mayor durabilidad | Clasificación de fuego: VW-1 | Cable de alimentación de 3 conductores fabricado

con alambre 100% de cobre | Disponible en otras longitudes

- **ESPECIFICACIONES:** Cable de alimentación de CA de 1.8m | IEC 60320 C13 a IEC 60320 C20 | 14AWG | 125V 15A (Max) | Tipo de cubierta: SJT | Material de la cubierta: PVC | Negro | Rango de temperatura: 3°C a 60°C | Diámetro exterior del cable: 9.14mm
- **COMPATIBILIDAD:** El cable de alimentación para PC C13 funciona con la mayoría de los equipos informáticos | Amplíe las conexiones a servidores, computadoras de escritorio, monitores, impresoras y mucho más | Cable de extensión de alimentación de repuesto
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI:** Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, este cable de extensión de la alimentación está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	3
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable	SJT

Conector(es)

Conector A	1 - Alimentación IEC 60320 C13
Conector B	1 - Alimentación IEC 60320 C20

Observaciones / Requisitos

Nota	Certificación UL
------	------------------

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	125 AC
Corriente de Entrada	15 A

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	14 AWG
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]

Longitud del Producto 6.0 ft [1.8 m]

Peso del Producto 11.8 oz [335 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.4 in [21.3 cm]

Ancho de la Caja 4.0 in [10.2 cm]

Altura de la Caja 2.4 in [6.1 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 11.9 oz [338.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable de alimentación de computadoras de 1.8m y grosor de 14AWG - C13 a C20

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.