

Cable 91cm 14 AWG Adaptador Jumper Bridge IEC C14 a IEC C15 para Servidor UPS

ID del Producto: PXTC14C153



El cable de alimentación (91 cm) C14 a C15 modelo PXTC14C153 incluye un conector C15 apropiado para equipos con funcionamiento a alta temperatura, así como alambre de 2,5 mm² apropiado para conexiones de alta potencia: una solución fiable para la conexión con unidades de alimentación (PDU) C14 situadas en entornos con conmutadores de alta tensión y centros de datos, o bien para aplicaciones de servidores grandes que requieren cableado de gran grosor.

Diseñado y fabricado por expertos con materiales de alta calidad, este cable de alimentación C14 a C15 está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conexión para aplicaciones de servidores grandes con unidades de alimentación (PDU) situadas en entornos de funcionamiento a alta temperatura.
- Compatible con Cisco, HP y otros dispositivos de hardware con conexión de alimentación C15

Características

- CABLE DE EXTENSIÓN DE ALTA RESISTENCIA: Este cable de alimentación universal de 0,9 m con

conectores IEC 60320 C14 a IEC 60320 C15 es apto para estaciones de trabajo/oficina en casa | Uso en interiores | Capacidad de 250V a 15A

- **RENDIMIENTO Y SEGURIDAD:** UL62 y UL817 | Alivio de tensión moldeado en los conectores para mayor durabilidad | Clasificación de fuego: VW-1 | Cable de alimentación de 3 conductores fabricado con alambre 100% de cobre | Disponible en otras longitudes
- **ESPECIFICACIONES:** Cable de 0,9m | IEC 60320 C14 a IEC 60320 C15 | 14AWG | 250V 15A (Max) | Tipo de cubierta: SJT | Material de la cubierta: PVC | Negro | Rango de temperatura: 3°C a 105°C | Diámetro exterior del cable: 9,14mm
- **COMPATIBILIDAD:** El cable de alimentación para PC de C14 a C13 funciona con la mayoría de los equipos informáticos | Amplíe las conexiones a servidores, ordenadores de sobremesa, monitores, impresoras y mucho más | Cable/cordón de alimentación de repuesto
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para los profesionales de la informática, este cable de extensión de la alimentación está respaldado de por vida, incluida la asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	3
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable	SJT

Conector(es)

Conector A	1 - Alimentación IEC 60320 C14
Conector B	1 - Alimentación C15 IEC 60320

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	250 AC
Corriente de Entrada	15 A

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20 to 60°C (-4 to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	0 to 30°C (32 to 86°F)

Humedad 5%~95%

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	14 AWG
Longitud del Cable	3.0 ft [0.9 m]
Longitud del Producto	36.0 in [91.4 cm]
Ancho del Producto	1.1 in [2.8 cm]
Altura del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Peso del Producto	6.4 oz [181 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	3.2 in [8.1 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	1.9 in [4.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	6.4 oz [180.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable (91 cm) de alimentación eléctrica del ordenador, 2,5 mm ² - C14 a C15
---------------------	--

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.