

Cable de 1m (3 pies) de Extensión de Servicio Pesado, Cable Alargador de Corriente IEC 320 C14 a IEC 320 C15, Negro, 15A 250V, 14AWG, Cable Prolongador, UL

ID del Producto: PXTC14C153



El cable de alimentación (91 cm) C14 a C15 modelo PXTC14C153 incluye un conector C15 apropiado para equipos con funcionamiento a alta temperatura, así como alambre de 2.5 mm² apropiado para conexiones de alta potencia: una solución confiable para la conexión con unidades de alimentación (PDU) C14 situadas en entornos con conmutadores de alta tensión y centros de datos, o bien para aplicaciones de servidores grandes que requieren cableado de gran grosor.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte aplicaciones de servidores grandes a PDU situadas en entornos de alta temperatura
- Compatible con Cisco, HP y otros dispositivos de hardware con conexiones de alimentación C15

Características

- **CABLE DE EXTENSIÓN DE ALTA RESISTENCIA:** Este cable de alimentación universal de 0.9 m con conectores IEC 60320 C14 a IEC 60320 C15 es apto para estaciones de trabajo/oficina en casa | Uso en interiores | Capacidad de 250V a 15A

- **RENDIMIENTO Y SEGURIDAD:** UL62 y UL817 | Alivio de tensión moldeado en los conectores para mayor durabilidad | Clasificación de fuego: VW-1 | Cable de alimentación de 3 conductores fabricado con alambre 100% de cobre | Disponible en otras longitudes
- **ESPECIFICACIONES:** Cable de 0.9m | IEC 60320 C14 a IEC 60320 C15 | 14AWG | 250V 15A (Max) | Tipo de cubierta: SJT | Material de la cubierta: PVC | Negro | Rango de temperatura: 3°C a 105°C | Diámetro exterior del cable: 9.14mm
- **COMPATIBILIDAD:** El cable de alimentación para PC de C14 a C13 funciona con la mayoría de los equipos informáticos | Amplíe las conexiones a servidores, computadoras de escritorio, monitores, impresoras y mucho más | Cable/cordón de alimentación de repuesto
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI:** Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, este cable de extensión de la alimentación está respaldado de por vida, incluida la asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5

Hardware

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Política de Garantía | Lifetime |
| Cantidad de Conductores | 3 |
| Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Tipo de Cable | SJT |

Conector(es)

| | |
|------------|--------------------------------|
| Conector A | 1 - Alimentación IEC 60320 C14 |
| Conector B | 1 - Alimentación C15 IEC 60320 |

Requisitos de Energía

| | |
|----------------------|--------|
| Tensión de Entrada | 250 AC |
| Corriente de Entrada | 15 A |

Requisitos Ambientales

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Temperatura Operativa | -20 to 60°C (-4 to 140°F) |
| Temperatura de Almacenamiento | 0 to 30°C (32 to 86°F) |
| Humedad | 5%~95% |

Características
Físicas

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Color | Negro |
| Calibre del Conductor | 14 AWG |
| Longitud del Cable | 3.0 ft [0.9 m] |
| Longitud del Producto | 36.0 in [91.4 cm] |
| Ancho del Producto | 1.1 in [2.8 cm] |
| Altura del Producto | 0.8 in [2.0 cm] |
| Peso del Producto | 6.4 oz [181 g] |

Información de la
Caja

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Cantidad de Paquetes | 1 |
| Longitud de la Caja | 3.2 in [8.1 cm] |
| Ancho de la Caja | 7.9 in [20.0 cm] |
| Altura de la Caja | 1.9 in [4.7 cm] |
| Peso (de la Caja) del Envío | 6.4 oz [180.0 g] |

Contenido de la
Caja

| | |
|---------------------|--|
| Incluido en la Caja | 1 - Cable (91 cm) de alimentación eléctrica del ordenador, 2,5 mm ² - C14 a C15 |
|---------------------|--|

Información Acerca
de la Garantía

| | |
|----------|-------------|
| Warranty | De Por Vida |
|----------|-------------|

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.