

Cable de 1.8m (6 pies) de Extensión de Servicio Pesado, Cable Alargador de Corriente IEC 320 C14 a IEC 320 C15, Negro, 15A 250V, 14AWG, Cable Prolongador, UL

ID del Producto: PXTC14C156



El cable de alimentación (1,8 m) C14 a C15 modelo PXTC14C156 incluye un conector C15 apropiado para equipos con funcionamiento a alta temperatura, así como alambre de 2.5mm² apropiado para conexiones de alta potencia: una solución confiable para la conexión con unidades de alimentación (PDU) C14 situadas en entornos con conmutadores de alta tensión y centros de datos, o bien para aplicaciones de servidores grandes que requieren cableado de gran grosor.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte aplicaciones de servidor de gran tamaño a PDU situadas en entornos de alta temperatura
- Compatible con Cisco, HP y otros dispositivos de hardware con conexiones de alimentación C15

Características

- **CABLE ALARGADOR DE ALTA RESISTENCIA:** Este cable de alimentación universal de 1.8m de 14AWG con conectores IEC 60320 C14 a IEC 60320 C15 es adecuado para estaciones de trabajo/oficina en casa | Uso en interiores | Clasificado para 250V a 15A

- **RENDIMIENTO Y SEGURIDAD:** UL62 y UL817 | Alivio de tensión moldeado en los conectores para mayor durabilidad | Clasificación de fuego: VW-1 | Cable de alimentación de 3 conductores fabricado con alambre 100% de cobre | Disponible en otras longitudes
- **ESPECIFICACIONES:** Cable de 1.8m | IEC 60320 C14 a IEC 60320 C15 | 14AWG | 250V 15A (Max) | Tipo de cubierta: SJT | Material de la cubierta: PVC | Negro | Rango de temperatura: -20°C a 60°C | Diámetro exterior del cable: 9,14mm
- **COMPATIBILIDAD:** El cable de alimentación para PC C14 funciona con la mayoría de los equipos informáticos | Amplía las conexiones a servidores, computadoras de escritorio, monitores, impresoras y mucho más | Cable de alimentación de repuesto
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI:** Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, este cable de extensión de la alimentación está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	3
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable	SJT

Conector(es)

Conector A	1 - Alimentación IEC 60320 C14
Conector B	1 - Alimentación C15 IEC 60320

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	250 AC
Corriente de Entrada	15 A

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20 to 60°C (-4 to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	0 to 30°C (32 to 86°F)
Humedad	5%~95%

Características
Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	14 AWG
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
Ancho del Producto	1.1 in [2.8 cm]
Altura del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Peso del Producto	11.0 oz [312 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Altura de la Caja	2.0 in [50 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	11.2 oz [317 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable (1,8 m) de alimentación eléctrica del ordenador, 2,5 mm ² - C14 a C15
---------------------	--

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.