

Cable de 1,8m de Extensión de Alimentación, Cable de Extensión IEC 320 C19 a IEC 320 C20 Negro, 15A 250V, 14AWG, Cable Alargador de Corriente de Servicio Pesado, UL

ID del Producto: PXTC19C20146



Este cable de alimentación C19 a C20 tiene un alambre de 2,5mm<sup>2</sup>, apropiado para conexiones que requieren alta potencia, ideal para entornos de servidores y conexiones con una unidad PDU (unidad de distribución de la alimentación).

Además, es posible utilizar el cable para ampliar la extensión de su cable de alimentación en hasta 1,8 metros, lo cual ofrece una distancia extra para colocar sus dispositivos según la configuración de su sala de servidores.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Conecte su servidor a una PDU
- Amplíe la conexión entre su servidor y la PDU hasta 1,8 metros

## Características

- **CABLE DE EXTENSIÓN DE ALTA RESISTENCIA:** Este cable de alimentación universal de 1,8m de 14AWG con conectores IEC 60320 C19 a C20 es adecuado para servidores u otros equipos de alta potencia - Uso en interiores - Clasificado para 125V a 15A
- **RENDIMIENTO Y SEGURIDAD:** UL62 y UL817 - Alivio de tensión moldeado en los conectores para mayor durabilidad - Clasificación de fuego: VW-1 - Cable de alimentación de 3 conductores fabricado con alambre 100% de cobre - Disponible en otras longitudes
- **ESPECIFICACIONES:** Cable de alimentación de CA de 1,8m - IEC 60320 C19 a C20 - 14AWG - 250V 15A (Max) - Tipo de cubierta: SJT - Material de la cubierta: PVC - Negro - Rango de temperatura: 3°C a 60°C - Diámetro exterior del cable: 9,14mm
- **COMPATIBILIDAD:** El cable de alimentación para PC C19 a C20 funciona con dispositivos para Norteamérica - Amplíe las conexiones a servidores, ordenadores de sobremesa, monitores, impresoras y mucho más - Cable de alimentación de repuesto
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para los profesionales de informática, este cable alargador de corriente está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5

---

#### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	3
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable	SJT

---

#### Conector(es)

Conector A	1 - Alimentación IEC 60320 C19
Conector B	1 - Alimentación IEC 60320 C20

---

#### Observaciones / Requisitos

Nota	Certificación UL
------	------------------

---

#### Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	250 AC
Corriente de Entrada	15 A

---

#### Características

Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	14 AWG
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
Ancho del Producto	1.3 in [3.3 cm]
Altura del Producto	1.0 in [2.5 cm]
Peso del Producto	11.5 oz [326.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	9.6 in [24.3 cm]
Ancho de la Caja	3.3 in [8.4 cm]
Altura de la Caja	2.2 in [5.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	12.1 oz [342.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de 1,8m 2,5mm <sup>2</sup> para alimentación de ordenadores - C19 a C20
---------------------	---

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.