

Cable de 3m Alimentación de Computadora, Plano NEMA 5-15P a C13, 10A 125V, 18AWG, Negro, Cable de Alimentación de Impresora o PC, Cable de Alimentación de Monitor UL

ID del Producto: PXTF10110



Este cable de alimentación NEMA 5-15P a C13 cuenta con un enchufe de perfil bajo que se coloca en el tomacorriente en su regleta, protector de sobrevoltaje o tomacorriente. La conexión al ras ahorra espacio y ayuda a evitar el bloqueo de otras regletas abiertas.

El cable de alimentación está fabricado con materiales de alta calidad y diseñado para proveer a sus dispositivos periféricos conexiones duraderas y estables. Es un reemplazo adecuado para cables averiados o perdidos de computadora, pantalla o impresora.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte su monitor, computadora o impresora a una toma de corriente con conexión a tierra
- Cable de alimentación de repuesto confiable para computadora

Características

- **CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CA:** Este cable de alimentación de ordenador de 3m con conectores planos NEMA 5-15P y IEC 60320 C13 es adecuado para el uso en estaciones de trabajo | 125 V a 10 A
- **RENDIMIENTO Y SEGURIDAD:** UL62 y UL817 | Conectores de alivio de tensión totalmente moldeados | Cable de alimentación de 3 conductores fabricado con alambre 100% de cobre | Clasificación de fuego: VW-1
- **ESPECIFICACIONES:** Cable de 3m | Plano NEMA 5-15P a IEC 60320 C13 | 18AWG | 125V 10A (Max) | Clasificación/Material de la Cubierta: SVT/PVC | Rango de temperatura: 3 a 60 | Diámetro: 6.3mm
- **COMPATIBILIDAD:** El conector plano NEMA 5-15P funciona con tomacorrientes norteamericanas | El conector IEC C13 funciona con la mayoría de las computadoras de escritorio, monitores, etc. | de Repuesto
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI:** Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5 | Este cable C13 está disponible en otras longitudes

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	3
Tipo de Cable	SVT

Conector(es)

Conector A	1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica)
	1 - Alimentación IEC 60320 C13

Observaciones / Requisitos

Nota	Certificación UL
------	------------------

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	125 AC
Corriente de Entrada	10A

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Flat to Straight

Calibre del Conductor	18 AWG
Longitud del Cable	10.0 ft [3.0 m]
Longitud del Producto	10.0 ft [3.0 m]
Ancho del Producto	1.0 in [2.5 cm]
Altura del Producto	1.6 in [4.1 cm]
Peso del Producto	8.0 oz [227.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	10.0 in [25.5 cm]
Ancho de la Caja	3.2 in [8.2 cm]
Altura de la Caja	1.7 in [4.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	8.6 oz [244.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de alimentación NEMA 5-15P a C13
---------------------	--

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.