

Cable de 1m (3 pies) de Alimentación de Grado Hospitalario, 18AWG, NEMA 5-15P a C13, 10A 125V, Cable de Corriente Punto Verde para PC, Impresora o Monitor, UL

ID del Producto: PXTMG1013



Este cable de alimentación NEMA 5-15P a C13 cuenta con un enchufe con calificación hospitalaria que le permite conectar su computadora, monitor u otro equipo de laboratorio a una toma de corriente de CA para hospital.

El enchufe NEMA 5-15-HG se ha probado conforme a las normas UL y CSA para proteger a los pacientes y al personal médico contra conexiones a tierra defectuosas que pueden ser ocasionadas por conexiones y desconexiones frecuentes y abruptas.

El cable de alimentación está diseñado para resistir las exigencias de un entorno hospitalario, y es un reemplazo confiable y seguro para cables de alimentación desgastados o faltantes.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte su computadora, monitor y otros equipos médicos con un puerto C14 a una toma de corriente de CA de grado hospitalario

Características

- **CABLE DE ALIMENTACIÓN DE GRADO HOSPITALARIO:** Este cable de alimentación de grado hospitalario de 0.9m con conectores NEMA 5-15P e IEC 60320 C13 es seguro para entornos hospitalarios y médicos. Está clasificado para transportar 125V a 10A
- **RENDIMIENTO Y SEGURIDAD:** UL62, UL817 y CAN/CSA C22.2 nº 21-14 | Conectores de alivio de tensión moldeados para mayor durabilidad | Cable de alimentación de 3 conductores fabricado con alambre 100% de cobre | Clasificación contra incendios: VW-1
- **ESPECIFICACIONES:** Cable de alimentación de 0.9m | NEMA 5-15P a IEC 60320 C13 | 18AWG | 125V 10A (Max) | Clasificación de la cubierta: SVT | Material de la cubierta: PVC | Color: Negro | Rango de temperatura: 3 a 60 | Diámetro exterior del cable: 6.4mm
- **COMPATIBILIDAD:** El enchufe de grado hospitalario NEMA 5-15P funciona con las tomas de corriente norteamericanas | El conector IEC C13 funciona con la mayoría de computadoras, monitores y televisores | Cable de alimentación de repuesto para PC
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI:** Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, este cable de alimentación para computadoras está respaldado de por vida, incluida la asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	3
Tipo de Cable	SVT

Conector(es)

Conector A	1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica)
Conector B	1 - Alimentación IEC 60320 C13

Observaciones / Requisitos

Nota	UL Listed
------	-----------

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	125 AC
Corriente de Entrada	10 A

Características Físicas

Color	Negro
-------	-------

Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	18 AWG
Longitud del Cable	3.0 ft [0.9 m]
Longitud del Producto	36.0 in [91.4 cm]
Ancho del Producto	1.3 in [3.2 cm]
Altura del Producto	1.3 in [3.2 cm]
Peso del Producto	4.1 oz [116.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.4 in [18.7 cm]
Ancho de la Caja	2.9 in [7.4 cm]
Altura de la Caja	1.6 in [4.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.4 oz [124.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de alimentación NEMA 5-15P a C13
---------------------	--

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.