


1 m UK nätsladd för bärbar dator - BS-1363 till C7 (Fig 8)

Produkt ID: PXTNB2SUK1M



PXTNB2SUK1M nätsladden för bärbara datorer på 1 m har en brittisk BS 1363-strömkontakt (typ G) och en C7-kontakt med 2 stift och är en passande ersättningskabel för en Lenovo, IBM eller annan kompatibel bärbar dator med en C7-strömanslutning.

Denna brittiska kontakt/C7-strömsladd har en hållbar och pålitlig design och täcks av vår livstidsgaranti.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Reserv/ersättningsströmkabel för bärbara datorer för användning med brittiska eluttag
- Förläng anslutningen mellan den bärbara datorn och eluttaget med 1 m

### Funktioner

- Ger 250 V vid 2,5 A
- Kontakter med helgjuten dragavlastning

---

Hårdvara

[Garantipolicy](#)

[Lifetime](#)

Antal ledare	2
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride

---

Kontakt(er)

Connector A	BS 1363 Power (UK)
Connector B	IEC 60320 C7 ström (opolariserad)

---

Ström

Inspänning	250 AC
Inström	2.5 A

---

Utseende

Färg	Svart
Tråddimension	0.75mm <sup>2</sup>
Kabellängd	39.4 in [100 cm]
Produktlängd	39.4 in [100.0 cm]
Produktbredd	0.0 in [0.0 mm]
Produkthöjd	0.0 in [0.0 mm]
Produktvikt	4.0 oz [113.0 g]

---

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.4 in [10.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	4.3 oz [121.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 m nätsladd för bärbar dator - 2 stift för UK - BS-1363 till C7
-----------------	--

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

