

Cable de 2m de Alimentación para Portátiles, Enchufe UE a C5, 2,5A 250V, 18AWG, Cable de Repuesto para Cargador, Cable Hoja de Trébol Mickey Mouse, Cable para Europa, UL

ID del Producto: PXTNB3SEU2M



El cable de alimentación PXTNB3SEU2M con 3 ranuras para ordenador portátil incluye un conector para alimentación (europea) y un conector de 3 clavijas, lo cual lo convierte en un cable de repuesto adecuado para ordenadores portátiles HP, Toshiba o de cualquier otra marca que requiera una conector eléctrico tipo trébol/C5.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Cable de alimentación del portátil de repuesto/reemplazo para utilizar con tomas de corriente europeas/C5 con conexión a tierra
- Amplíe la distancia de conexión entre su portátil y la toma de corriente en 2m

## Características

- CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CA: Este cable de alimentación para portátiles de 2m con enchufe Schuko de la UE y conectores IEC 60320 C5 es adecuado para el uso en estaciones de trabajo/oficinas

domésticas | Clasificado para 250V a 2,5A

- **RENDIMIENTO Y SEGURIDAD:** Alivio de tensión moldeado para una mayor durabilidad y conectores aprobados por la VDE | Clasificación contra incendios: VW-1 | Cable de alimentación para portátiles de 3 conductores fabricado con alambre 100% de cobre
- **ESPECIFICACIONES:** Cable de 2m | Schuko UE a IEC 60320 C5 | 18AWG (0,75mm<sup>2</sup>) | 250V 2,5A (Max) | Clasificación de la cubierta: H05VV-F | Material de la cubierta: PVC | Color: Negro | Rango de temperatura: -10 a 60 | Dimensiones de la cubierta: 3,5x6,8mm
- **COMPATIBILIDAD:** El cable con enchufe Schuko de la UE funciona con tomas de corriente para Europa | El conector IEC 60320 C5 funciona con la mayoría de los bloques de alimentación para portátiles, monitores, impresoras y más | Cable de repuesto
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para los profesionales de informática, este cable de carga para portátiles está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5

---

#### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	3
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride

---

#### Conector(es)

Conector A	1 - Alimentación CEE 7/7 (Europa)
Conector B	1 - Alimentación IEC 60320 C5

---

#### Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	250 AC
Corriente de Entrada	2.5 A

---

#### Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	0.75mm <sup>2</sup>
Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto	6.6 ft [2.0 m]

Ancho del Producto	0.9 in [2.2 cm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Peso del Producto	7.0 oz [197.0 g]

---

#### Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	3.0 in [7.5 cm]
Ancho de la Caja	10.6 in [26.9 cm]
Altura de la Caja	1.7 in [4.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.3 oz [206.0 g]

---

#### Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable (2 m) de alimentación para ordenador portátil - 3 ranuras para UE
---------------------	--

---

#### Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.