

Cordon d'Alimentation pour PC Portable, 2m, Schuko UE vers C5, 2.5A 250V, 18AWG, Cordon CA de Remplacement pour PC Portable, Cordon Power Brick, Cordon d'Alimentation Clover Leaf/Mickey Mouse

N° de produit: PXTNB3SEU2M



Le cordon d'alimentation à trois fentes PXTNB3SEU2M pour ordinateur portable comporte une fiche format UE et un connecteur à trois fiches, ce qui permet de l'utiliser comme câble de rechange pour un ordinateur portable HP, Toshiba ou autre possédant une connexion d'alimentation C5 trèfle.

Conçu pour être durable et fiable.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Câble d'alimentation de rechange pour ordinateur portable, conçu pour prises murales C5 ou européennes mises à la terre
- Prolonge de 2 m la distance de branchement entre votre ordinateur portable et la prise murale

Spécifications techniques

- CÂBLE D'ALIMENTATION AC : Ce cordon d'alimentation flexible de 2m 18AWG pour ordinateur

portable avec fiche Schuko UE et connecteurs IEC 60320 C5 convient pour les postes de travail/home office. Il est conçu pour supporter 250 V à 2,5 A

- **PERFORMANCE ET SÉCURITÉ** : Une décharge de traction moulée pour plus de durabilité et des connecteurs approuvés par VDE | Classement au feu : VW-1 | Câble d'alimentation pour PC portable à 3 conducteurs fabriqué à partir d'un fil 100 % en cuivre
- **CARACTÉRISTIQUES** : Longueur : 2m | Prise Schuko UE à IEC 60320 C5 | 18AWG (0.75mm²) | 250V 2.5A (Max) | Caractéristiques de la gaine : H05VV-F | Matériau de la gaine : PVC | Noir | Plage de température : -10 à 60 | Dimensions de la gaine : 3.5x6.8mm
- **COMPATIBILITÉ** : Le cordon d'alimentation secteur EU Schuko Plug fonctionne avec les prises européennes. Le connecteur IEC 60320 C5 fonctionne avec la plupart des briques d'alimentation pour ordinateurs portables, moniteurs, scanners, imprimantes et autres
- **LE CHOIX DU PROFESSIONNEL DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'IT, ce cordon de chargement pour ordinateur portable est garanti à vie, y compris une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	3
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - Alimentation CEE 7/7 (Europe)
Connecteur B	1 - Alimentation C5 IEC 60320

Alimentation

Tension d'entrée	250 AC
Courant d'entrée	2.5 A

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	0.75mm ²
Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
Longueur du produit	6.6 ft [2.0 m]

Largeur du produit	0.9 in [2.2 cm]
Hauteur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Poids du produit	7.0 oz [197.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	3.0 in [7.5 cm]
Package Width	10.6 in [26.9 cm]
Package Height	1.7 in [4.4 cm]
Poids brut	7.3 oz [206.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Cordon d'alimentation de 2 m pour ordinateur portable - 3 fentes UE
-----------------------	---

Informations de
garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis