

2 m nätsladd för bärbara datorer, EU Schuko till C5, 2,5 A 250 V, 18AWG, AC-ersättningssladd för Notebook/bärbara datorer, strömförsörjningskabel, laddarkabel för bärbara datorer, Clover Leaf-/Mickey Mouse-strömsladd

Produkt ID: PXTNB3SEU2M



PXTNB3SEU2M strömsladden för bärbara datorer har en europeisk strömkontakt och en 3-polig kontakt och är en lämplig ersättningskabel för en bärbar dator från t.ex. HP eller Toshiba och som har en C5-strömanslutning med treklöverform.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Reserv/ersättningsströmkabel för bärbara datorer för användning med jordade europeiska/C5-eluttag
- Förläng anslutningen mellan den bärbara datorn och eluttaget med 2 m

Funktioner

- AC-STRÖMKABEL: Den här 2 m långa, flexibla 18AWG-nätsladden för bärbara datorer med EU Schuko- och IEC 60320 C5-kontakter är lämplig för arbetsstationer/hemmakontor | Klassad för 250 V vid 2,5 A

- **PRESTANDA OCH SÄKERHET:** Helt formgjuten dragavlastning för hållbarhet och VDE-godkända kontakter | Brandklassning: VW-1 | 3-ledare strömkabel för bärbara datorer tillverkad av 100 % koppartråd
- **SPECIFIKATIONER:** 2 m strömkabel | EU Schuko-kontakt till IEC 60320 C5 | 18AWG (0,75 mm²) | 250 V 2,5 A (max) | Mantelklassning: H05VV-F | Mantelmateriel: PVC | Färg: Svart | Temperaturområde: -10 till 60 | Mantelmått: 3,5 x 6,8 mm
- **KOMPATIBILITET:** AC-nätsladd EU Schuko-kontakt fungerar med europeiska uttag | IEC 60320 C5-kontakt fungerar med de flesta strömförsörjningsblock för bärbara datorer/notebooks, bildskärmar, skannrar, skrivare med mera | Ersättningskabel/-sladd för strömförsörjning av bärbara datorer
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Den här laddaren för bärbara datorer är designad och byggd för IT-proffs och har ett livslångt skydd, inklusive gratis, livslång och flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	3
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride

Kontakt(er)

Connector A	1 - CEE 7/7 ström (europeisk)
Connector B	1 - IEC 60320 C5 ström

Ström

Inspänning	250 AC
Inström	2.5 A

Utseende

Färg	Svart
Tråddimension	0.75mm ²
Kabellängd	6.6 ft [2 m]
Produktlängd	6.6 ft [2.0 m]
Produktbredd	0.9 in [2.2 cm]
Produkthöjd	0.0 in [0.0 mm]

	Produktvikt	7.0 oz [197.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	3.0 in [7.5 cm]
	Paketets bredd	10.6 in [26.9 cm]
	Paketets höjd	1.7 in [4.4 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	7.3 oz [206.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - 2 m nätsladd för bärbar dator - 3-polig för EU
Warranty Information		
	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.