

Cavo di alimentazione standard BS-1363 a IEC320 C5 - Cavo di Rete a trifoglio  
BS-1363 a IEC320 c5 da 1m

ID prodotto: PXTNB3SUK1M



Il cavo di alimentazione per laptop da 1 m PXTNB3SUK1M presenta una spina BS 1363 (tipo G) per il Regno Unito e un connettore C5 a 3 terminali che lo rendono un perfetto cavo di ricambio per laptop HP, Toshiba o altri laptop compatibili dotati di connettore di alimentazione a trifoglio/C5.

Progettato per la massima durata e affidabilità, questo cavo di alimentazione a trifoglio è dotato della nostra garanzia a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Cavo di alimentazione di ricambio/sostitutivo per laptop da utilizzare con prese di corrente del Regno Unito con messa a terra
- Aumenta la distanza di connessione tra il laptop e la presa di corrente di 1 m

### Caratteristiche

- Progettato per 250 V a 2,5 A
  - Connettori completamente modellati con pressacavo
-

#### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	3
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride

---

#### Connettore/i

Connettore A	BS 1363 Power (UK)
Connettore B	Cavo di alimentazione IEC 60320 C5

---

#### Alimentazione

Tensione ingresso	250 AC
Corrente ingresso	2.5 A

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	0.75mm <sup>2</sup>
Lunghezza cavo	39.4 in [100 cm]
Lunghezza prodotto	39.4 in [100.0 cm]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Peso prodotto	5.5 oz [155.0 g]

---

#### Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.4 in [10.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	5.6 oz [160.0 g]

---

Contenuto  
della  
confezione

Incluso nella  
confezione

Cavo di alimentazione per laptop 1 m - 3 slot per GB -  
BS-1363 a C5

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

