

1 m brittisk strömkabel för bärbara datorer, BS 1363 till C5 (Clover Leaf), 2,5 A 250 V, 18AWG, brittisk ersättningsnätsladd för bärbara datorer, nätsladd för skrivare, laddarkabel för bärbara datorer, strömförsörjningskabel för bärbara datorer

Produkt ID: PXTNB3SUK1M



PXTNB3SUK1M nätsladden på 1 m för bärbara datorer har en brittisk BS 1363-kontakt (typ G) och en C5-kontakt med 3 stift och är en lämplig ersättningskabel för en HP, Toshiba eller annan kompatibel bärbar dator med treklöverformad/C5-strömanslutning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Reserv/ersättningsströmkabel för bärbara datorer för användning med jordade brittiska eluttag
- Förläng anslutningen mellan den bärbara datorn och eluttaget med 1 m

Funktioner

- AC-STRÖMKABEL: Den här 1 m långa, flexibla 18AWG-nätsladden (0,75 mm²) för bärbara datorer med BS 1363 och IEC 60320 C5-kontakter är lämplig för arbetsstationer/hemmakontor | Klassad för 250 V vid 2,5 A

- **PRESTANDA OCH SÄKERHET:** Helt formgjuten dragavlastning för hållbarhet och VDE-godkända kontakter | Brandklassning: VW-1 | 2-ledarkabel för bärbara datorer med 100 % koppartråd
- **SPECIFIKATIONER:** 1 m brittisk nätsladd för datorer | BS 1363 till IEC 60320 C5 | 18AWG (0,75 mm²) | 250 V 2,5 A (max) | Mantelklassning: H03VV-F | Mantelmateriel: PVC | Färg: Svart | Temperaturområde: 2 till 60 | Mantelmått: 3,5 x 6,8 mm
- **KOMPATIBILITET:** AC-nätsladd BS 1363 fungerar med brittiska uttag | IEC C5-kontakt fungerar med de flesta strömförsörjningsblock för bärbara datorer/notebooks, bildskärmar, skannrar, skrivare med mera | Ersättningskabel/-sladd för strömförsörjning av bärbara datorer
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Den här laddaren för bärbara datorer är designad och byggd för IT-proffs och har ett livslångt skydd, inklusive gratis, livslång och flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	3
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestanda

Allmänna specifikationer	Säkringsklass: 5 A
--------------------------	--------------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - BS 1363 Power (UK)
Connector B	1 - IEC 60320 C5 ström

Ström

Inspänning	250 AC
Inström	2.5 A

Utseende

Färg	Svart
Tråddimension	0.75mm ²
Kabellängd	3.3 ft [1 m]
Produktlängd	39.4 in [100.0 cm]
Produktbredd	1.1 in [2.9 cm]

	Produkthöjd	0.8 in [2.1 cm]
	Produktvikt	5.5 oz [155.0 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	8.7 in [22.0 cm]
	Paketets bredd	7.9 in [20.0 cm]
	Paketets höjd	0.4 in [1.0 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	5.6 oz [160.0 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - 1 m nätsladd för bärbar dator - 3 stift för UK - BS-1363 till C5
Warranty Information	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.