

Cavo di Alimentazione per Notebook da 2m; Cavo Elettrico AC di Ricambio per Alimentatori da BS 1363 UK a C5 2.5A-250V, 18AWG, Omologato UL

ID prodotto: PXTNB3SUK2M



Il cavo di alimentazione per laptop da 2 m PXTNB3SUK2M presenta una spina BS 1363 (tipo G) per il Regno Unito e un connettore C5 a 3 terminali che lo rendono un perfetto cavo di ricambio per laptop HP, Toshiba o altri laptop compatibili dotati di connettore di alimentazione a trifoglio/C5.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Cavo di alimentazione di ricambio/sostitutivo per laptop da utilizzare con prese di corrente del Regno Unito con messa a terra
- Aumenta la distanza di connessione tra il laptop e la presa di corrente di 2 m

Caratteristiche

- **CAVO DI ALIMENTAZIONE AC:** Questo Cavo Alimentazione flessibile per Notebook da 2m 18AWG (0.75mm²) con connettori BS 1363 a C5 IEC 60320 è adatto a postazioni di lavoro in Ufficio e Casa | 250V-13A
- **PRESTAZIONI E SICUREZZA:** Certificato UL (UL62 e UL817) | Connettori con scarico della trazione

per una maggiore durata, approvati VDE | Classificazione Antincendio: VW-1 | Cavo Alimentazione per Notebook con 2 conduttori in rame al 100%

- **SPECIFICHE:** Cavo di Alimentazione UK da 2m | BS1363 a C5 IEC 60320 | 18AWG | 250V 2.5A (Max) | Tipo Rivestimento: H03VV-F | Materiale del rivestimento: PVC | Colore: Nero | Temperatura di Esercizio: da 2 a 60 | Dimensioni del rivestimento: 3.5x6.8 mm
- **COMPATIBILITÀ:** Questo Cavo di Alimentazione AC BS 1363 è compatibile con le prese UK | Il connettore C5 IEC si adatta alla maggior parte degli alimentatori per Notebook, Monitor, Scanner, Stampanti e altro | Cavo Alimentazione di ricambio per Laptop
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT:** Progettato e costruito per i professionisti IT, questo cavo di alimentazione per computer portatile è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica multilingue 24/5 gratuita

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	3
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride

Connettore/i

Connettore A	1 - BS 1363 Power (UK)
Connettore B	1 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C5

Alimentazione

Tensione ingresso	250 AC
Corrente ingresso	2.5 A

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	0.75mm ²
Lunghezza del cavo	6.6 ft [2 m]
Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
Larghezza prodotto	1.1 in [2.9 cm]
Altezza prodotto	0.8 in [2.1 cm]

Peso prodotto 7.3 oz [206.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	11.6 in [29.4 cm]
Larghezza del Pacco	5.6 in [14.3 cm]
Altezza del Pacco	0.4 in [1.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	7.5 oz [213.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo di alimentazione per laptop 2 m - 3 slot per GB - BS-1363 a C5
--------------------------	--

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.