

Cable de 3m de Alimentación para Computadora, en Ángulo Recto NEMA 5-15P a C13, 10A 125V, 18AWG, Cable de Alimentación de Impresora o PC, Cable de Alimentación de Monitor, UL

ID del Producto: PXTR10110



Este cable de alimentación NEMA 5-15P a C19 cuenta con un enchufe en ángulo recto que posiciona el conector de modo que no bloquee otras regletas disponibles. El cable resulta especialmente útil al conectarlo en un tomacorriente de CA dual, dado que libera la segunda regleta para otro cable de alimentación.

El cable de alimentación de computadora de alta calidad está diseñado para ofrecer a sus dispositivos periféricos una conexión duradera y estable. Es un reemplazo adecuado para cables averiados o perdidos de computadora, pantalla o impresora.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ahorre espacio en una toma de corriente de CA de dos salidas
- Conecte su monitor, computadora o impresora a una toma de corriente con conexión a tierra
- Cable de alimentación de repuesto confiable para computadora

Características

- **CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CA:** Este cable de alimentación de ordenador de 3m con conectores NEMA 5-15P en ángulo recto y IEC 60320 C13 es adecuado para el uso en estaciones de trabajo | 125V a 10A
- **RENDIMIENTO Y SEGURIDAD:** UL62 y UL817 | Conectores de alivio de tensión totalmente moldeados | Cable de alimentación de 3 conductores fabricado con alambre 100% de cobre | Clasificación de fuego: VW-1
- **ESPECIFICACIONES:** Cable de 3m | NEMA 5-15P acodado a IEC 60320 C13 | 18AWG | 125V 10A (Max) | Clasificación/Material de la Cubierta: SJT/PVC | Rango de temperatura: 3 a 60 | Diámetro: 7.8mm
- **COMPATIBILIDAD:** El conector plano NEMA 5-15P funciona con tomacorrientes norteamericanas | El conector IEC C13 funciona con la mayoría de las computadoras de escritorio y otros equipos | de Repuesto
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI:** Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5 | Este cable C13 está disponible en otras longitudes

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	3
Tipo de Cable	SJT

Conector(es)

Conector A	1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica)
	1 - Alimentación IEC 60320 C13

Observaciones / Requisitos

Nota	Certificación UL
------	------------------

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	125 AC
Corriente de Entrada	10 A

Características

Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Right Angle to Straight
Calibre del Conductor	18 AWG
Longitud del Cable	10.0 ft [3.0 m]
Longitud del Producto	10.0 ft [3.0 m]
Ancho del Producto	1.1 in [2.7 cm]
Altura del Producto	1.6 in [4.1 cm]
Peso del Producto	10.6 oz [300.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	10.0 in [25.4 cm]
Ancho de la Caja	3.9 in [10.0 cm]
Altura de la Caja	1.7 in [4.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	10.7 oz [302.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de alimentación NEMA 5-15P a C13
---------------------	--

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.