

## Adaptateur de câble répartiteur d'alimentation en Y SATA 15 cm - M/F

N° de produit: PYO2SATA



Le câble répartiteur d'alimentation SATA PYO2SATA est doté d'un connecteur d'alimentation mâle SATA qui se connecte à un seul connecteur SATA de source d'alimentation et se divise en deux connecteurs d'alimentation femelle SATA. Le câble répartiteur d'alimentation en Y SATA surmonte les limites du nombre de disques SATA qui peuvent être installés dans le système en fonction des connexions d'alimentation du bloc disponibles et élimine le coût lié à la mise à niveau de la source d'alimentation pour accueillir un disque SATA supplémentaire.

### Certifications, rapports et compatibilité



### Applications

- Moyen économique d'ajouter des connecteurs à un bloc d'alimentation

### Spécifications techniques

- 1 prise d'alimentation SATA vers 2 réceptacles d'alimentation SATA

---

Matériel

Politique de garantie    Lifetime

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

---

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - Alimentation SATA (15 broches)
Connecteur B	2 - Alimentation SATA (15 broches)

---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	20°C to 80°C (68°F to 176°F)
Température de stockage	24°C to 25°C (75.2°F to 77°F)
Humidité	40%-60%

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	6.0 in [152.4 mm]
Longueur du produit	6.3 in [16.0 cm]
Largeur du produit	1.0 in [2.5 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Poids du produit	1.0 oz [28.0 g]

---

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.5 in [16.5 cm]
Largeur du Paquet	2.4 in [6.1 cm]
Hauteur du Paquet	0.6 in [1.5 cm]
Poids brut	1.1 oz [30.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur de câble répartiteur d'alimentation en Y
-----------------------	---

SATA 15 cm - M/F

---

Informations de  
garantie

Warranty

À Vie

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis