

15 cm SATA ström Y-splitterkabeladapter – M/F

Produkt ID: PYO2SATA



PYO2SATA SATA-strömdelarkabeln har en SATA hane-strömkontakt som ansluter till en enda SATA-nätaggregatskabel och delas upp i två SATA hona-strömkontakter.

SATA-strömdelare/Y-kabeln överskrider antalet SATA-enheter som kan installeras i ett system baserat på tillgängliga PSU-strömanslutningar och du slipper kostnaden för att uppgradera nätaggregatet för att koppla in en extra SATA-enhet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Billigt sätt att lägga till fler strömkontakter till ett nätaggregat

Funktioner

- 1x SATA-stickkontakt till 2x SATA-strömkontakt

Hårdvara

Garantipolicy

Lifetime

	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kontakt(er)	Connector A	1 - SATA-ström (15-stifts)
	Connector B	2 - SATA-ström (15-stifts)
Miljö	Drifttemperatur	20°C to 80°C (68°F to 176°F)
	Förvaringstemperatur	24°C to 25°C (75.2°F to 77°F)
	Luftfuktighet	40%-60%
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	6.0 in [152.4 mm]
	Produktlängd	6.3 in [16.0 cm]
	Produktbredd	1.0 in [2.5 cm]
	Produkthöjd	0.6 in [1.5 cm]
	Produktvikt	1.0 oz [28.0 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	6.5 in [16.5 cm]
	Paketets bredd	2.4 in [6.1 cm]
	Paketets höjd	0.6 in [1.5 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.1 oz [30.0 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - 15 cm SATA ström Y-splitterkabeladapter – M/F
Warranty Information	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.