

Cable de 1m QSFP+ Direct Attach Compatible con Juniper QFX-QSFP-DAC-1M - 40 GbE

ID del Producto: QFXQSFPDAC1M



Este cable QSFP+ 40G le ofrece lo que necesita en sus conexiones en red: un rendimiento confiable. Diseñado para ajustarse a las especificaciones MSA y sometido a pruebas exhaustivas para garantizar una compatibilidad sin errores.

Este cable biaxial ("Twinax") pasivo es totalmente compatible con las conexiones en caliente y directas, así como con aplicaciones de red Ethernet de 40 Gigabits conectada a través de puertos QSFP+ ("Small Form-Factor Pluggable", conector enchufable cuádruple de factor de forma pequeño).

Diseñado para interconexiones a corta distancia y alta velocidad, este cable Twinax de baja latencia es una alternativa que resulta económica para ensamblajes de cables de fibra óptica, compatible con aplicaciones para corta distancia, como conexiones de conmutadores de red o conexiones en servidores punto a punto en racks.

Avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com, el modelo QFXQSFPDAC1M es un cable confiable de repuesto para el modelo QFX-QSFP-DAC-1M de Juniper Networks®.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Uso en aplicaciones de red Ethernet de 40 Gigabits
- Conexiones de conmutadores de red o de servidores punto a punto en rack

Características

- Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
- 100% de compatibilidad garantizada con el modelo QFX-QSFP-DAC-1M de Juniper
- Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
- Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
- Bajo consumo eléctrico de menos de 0.1W

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Compatible Brand	Juniper
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable	Passive Copper Cable

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	40Gbps
Impedancia	100 Ohm
Redes Compatibles	40 Gbps
Consumo de Energía	< 0.1 W (per end)

Conector(es)


Conector A	QSFP+
Conector B	QSFP+

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Características Físicas

Longitud del Producto	39.4 in [100.0 cm]
-----------------------	--------------------



Ancho del Producto	0.7 in [18.0 mm]
Altura del Producto	0.5 in [13.0 mm]
Peso del Producto	4.6 oz [130.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	12.8 in [32.5 cm]
Ancho de la Caja	9.8 in [25.0 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [15.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.2 oz [148.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable QSFP+
---------------------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

