

Câble QSFP+ à connexion directe compatible Juniper QFX-QSFP-DAC-3M - DAC de 3 m

Nº de produit: QFXQSFPDAC3M



Le modèle QFXQSFPDAC3M est un câble QSFP+ en cuivre à fixation directe compatible avec Juniper QFX-QSFP-DAC-3M, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs de la marque Juniper®, ainsi que pour respecter les normes MSA.

Ce câble en cuivre Twinax passif prend en charge les applications 40 Gigabit Ethernet connectées au moyen de ports QSFP+ (Mini-GBIC). Ce câble QSFP+ en cuivre est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.

Conçu pour garantir un débit élevé, ce câble QSFP+ faible latence peu énergivore représente une alternative économique aux faisceaux de câbles à fibre-optique. Il est destiné aux applications de courte distance comme les connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack.

StarTech.com propose une grande variété de câbles SFP à connexion directe et de modules SFP, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Idéal pour une utilisation avec un réseau Ethernet 40 Gb

- Connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack et entre racks

Spécifications techniques

- Garanti 100 % compatible avec Juniper QFX-QSFP-DAC-3M
- Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
- Conforme aux normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Faible consommation d'énergie de moins de 0,1 W
- Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	Juniper
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de câble	Câble en cuivre passif

Performance

Vitesse max. de transfert de données	40 Gbit/s
Impédance	100 Ohm
Réseaux compatibles	40 Gbps
Consommation électrique	< 0.1 W (per end)

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - QSFP+
Connecteur B	1 - QSFP+

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

stockage

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur du produit	9.8 ft [3.0 m]
Largeur du produit	0.7 in [1.8 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.3 cm]
Poids du produit	8.8 oz [250.0 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet	7.7 in [19.6 cm]
Largeur du Paquet	9.8 in [25.0 cm]
Hauteur du Paquet	1.0 in [2.6 cm]
Poids brut	9.5 oz [268.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble QSFP+
-----------------------	-----------------

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

