

Juniper QFX-QSFP-DAC-3M-kompatibel QSFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 3 m

Produkt ID: QFXQSFPDAC3M



QFXQSFPDAC3M är en Juniper QFX-QSFP-DAC-3M-kompatibel QSFP+-kopparkabel för direktanslutning som utformats, programmerats och testats för att fungera med Juniper®-switchar och -routrar och uppfyller MSA-industristandarder.

Den här passiva twinaxkabeln i koppar stöder 40 Gigabit Ethernet-applikationer via QSFP+-portar (Mini-GBIC). QSFP+-kopparkabeln är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

QSFP+-kabel med låg effekt och latens, avsedd för höghastighetsprestanda. Ett kostnadseffektivt alternativ till fiberoptiska kabelanordningar och med stöd för applikationer på kort avstånd som punkt-till-punkt racknätverksswitchrar eller serveranslutningar.

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-kablar täcks av 2 års garanti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av direktanslutna SFP-kablar och SFP-moduler, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Använd för 40Gb Ethernet-nätverksapplikationer
- För punkt-till-punkt racknätverksswitchrar eller serveranslutningar

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Juniper QFX-QSFP-DAC-3M garanterad
- Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
- Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än 0,1 W
- StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti

Hårdvara

| | |
|------------------|--------------------------|
| Garantipolicy | Lifetime |
| Compatible Brand | Juniper |
| Kabelmanteltyp | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Kabeltyp | Passive Copper Cable |

Prestanda

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Maximal dataöverföringshastighet | 40 Gbps |
| Impedans | 100 Ohm |
| Kompatibla nätverk | 40 Gbps |
| Strömförbrukning | < 0.1 W (per end) |

Kontakt(er)

| | |
|-------------|-------|
| Connector A | QSFP+ |
| Connector B | QSFP+ |

Miljö

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Drifttemperatur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Förvaringstemperatur | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F) |

Utseende

| | |
|--------------|----------------|
| Produktlängd | 9.8 ft [3.0 m] |
|--------------|----------------|



| | |
|--------------|------------------|
| Produktbredd | 0.7 in [18.0 mm] |
| Produkt höjd | 0.5 in [13.0 mm] |
| Produktvikt | 8.8 oz [250.0 g] |

Förpackning

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Package Length | 12.8 in [32.5 cm] |
| Package Width | 9.8 in [25.0 cm] |
| Package Height | 0.8 in [20.0 mm] |
| Fraktvikt (förpackning) | 9.2 oz [262.0 g] |

Vad det är i lådan

| | |
|-----------------|-------------|
| Ingår i paketet | QSFP+-kabel |
|-----------------|-------------|

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

