

MSA Uncoded QSFP+ Module - 40GBASE-SR4 - Multi Mode Fiber (MMF) - 40GE Gigabit Ethernet QSFP+ - MPO 300m - 850nm

Productcode: QSFP-40G-ESR4-ST



De QSFP-40GE-LR4-ST is een Cisco QSFP-40GE-LR4 compatibel glasvezel QSFP transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Cisco® switches en routers. Dit product levert betrouwbare 40 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 40GBase-LR4 conform netwerken, op een maximale afstand van 10 km.

Technische specificaties:

- Golflengte: 1270nm naar 1330nm
- Maximale gegevensoverdrachtssnelheid: 40 Gbps
- Type: enkele modus
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 10 km
- MTBF: 95,832,027 uren
- Stroomverbruik: < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze QSFP glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules hebben levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning. Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Cisco QSFP-40GE-LR4

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- **100% MSA NIET-GECODEERD COMPATIBEL:** Ontworpen, geprogrammeerd en getest voor gebruik met compatibele MSA niet-gecodeerde switches en routers voor betrouwbare 40 GbE connectiviteit
- **TECHNISCHE SPECIFICATIES:** 40GBASE-SR4 | 40 Gbps | multi-mode | MPO connector | 850 nm | afstanden tot 300 m
- **GETEST VOOR OEM HOST COMPATIBILITEIT:** Hot-swappable in MSA-conforme routers en switches
- **LEVENSLANGE GARANTIE:** Heeft levenslange garantie voor de module zelf - niet voor uw switch. Onze modules leiden er niet toe dat uw OEM garantie vervalt en worden 24/5 door onze technische adviseurs ondersteund
- **WERKT MET MSA-CONFORME SWITCHES:** Werkt ook met switch modellen waaronder Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro en TP-Link die niet-gecodeerde modules ondersteunen

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
Industriestandaarden	IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	40,00 Gbps
Max. overdrachtsafstand	300 m (984 ft)
Glasvezeltype	Multi-Mode
Golflengte	850nm
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Ja



Compatibele netwerken 40 Gbps

MTBF 646.156.559 uur

Vermogensopname < 1.3W

Fysieke eigenschappen

Lengte product 0.7 in [18.6 mm]

Breedte product 4.8 in [12.2 cm]

Hoogte product 0.3 in [8.5 mm]

Gewicht product 1.3 oz [37.5 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length 4.6 in [11.7 cm]

Package Width 3.6 in [92.0 mm]

Package Height 1.3 in [34.0 mm]

Verzendgewicht (verpakt) 2.6 oz [75.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd QSFP+ transceiver

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

