


## Modulo ricetrasmittitore QSFP+ compatibile con Arista Networks QSFP-40G-SR4 - 40GBASE-SR4

ID prodotto: QSFP-40G-SR4-AR-ST



Il QSFP-40G-SR4-AR-ST è un modulo ricetrasmittitore QSFP in fibra compatibile con Arista Networks QSFP-40G-SR4-AR progettato, programmato e testato per funzionare con switch e router prodotti da Arista Networks®. Offre una connettività affidabile 40 GbE su cavo in fibra per le reti compatibili con 40GBASE-SR4 a una distanza massima di 150 m.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 850 nm
- Massima velocità di trasferimento dei dati: 40 Gbps
- Tipo: multimodale
- Tipo di connessione: Connettore in MPO
- Massima distanza di trasferimento: 150 m
- MTBF: 244,610,583 ore
- Consumo energetico: < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): sì

Questo modulo QSFP in fibra con funzione hot-swap velocizza aggiornamenti e sostituzioni riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

## Caratteristiche

- 100% di compatibilità garantita con Arista Networks QSFP-40G-SR4
- I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
- Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,0 W

---

### Hardware

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Norme di garanzia    | Lifetime                 |
| Compatible Brand     | Arista Networks          |
| Standard del settore | IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 |

---

### Prestazioni

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Massima velocità di trasferimento dati | 40 Gbps      |
| Distanza di trasferimento max          | 150m [492ft] |
| Tipo fibra                             | Multimodale  |
| Lunghezza d'onda                       | 850nm        |
| Modalità operativa fibra               | Full Duplex  |
| DDM                                    | Sì           |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Reti compatibili | 40 Gbps           |
| MTBF             | 244,610,583 hours |

---

Caratteristiche  
fisiche

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Lunghezza prodotto | 0.7 in [1.9 cm]  |
| Larghezza prodotto | 4.8 in [12.2 cm] |
| Altezza prodotto   | 0.3 in [0.8 cm]  |
| Peso prodotto      | 1.3 oz [37.5 g]  |

---

Informazioni  
confezione

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Lunghezza Confezione            | 7.2 in [18.4 cm] |
| Larghezza del Pacco             | 5.3 in [13.4 cm] |
| Altezza del Pacco               | 1.9 in [4.8 cm]  |
| Peso spedizione<br>(confezione) | 4.2 oz [120.0 g] |

---

Contenuto della  
confezione

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Incluso nella<br>confezione | 1 - Ricetrasmittitore QSFP+ |
|-----------------------------|-----------------------------|

---

Informazioni sulla  
garanzia

|          |        |
|----------|--------|
| Warranty | A vita |
|----------|--------|

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.