

MSA Conforme QSFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 7 m

ID prodotto: QSFP40GAC7M



Il prodotto QSFP40GAC7M è un cavo QSFP+ in rame a collegamento diretto e conforme a MSA, progettato, programmato e testato per operare nelle implementazioni di rete 40G. Offre un'affidabile connettività da 40 GbE tramite cavo in rame, un'alternativa economica alle installazioni con cavo in fibra ottica.

Questo cavo Twinax attivo supporta connessioni Ethernet da 40 Gigabit tramite porte QSFP+ (Mini-GBIC). Dotato di funzione hot-swap, consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Con una lunghezza di 7 metri e progettato per garantire prestazioni ad alta velocità, questo cavo QSFP+ in rame è la soluzione ideale per gli impieghi a media distanza come le connessioni di server o switch di rete in vari rack.

Tutti i cavi SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Per applicazioni di rete Ethernet miste da 40 Gb
- Connessione di switch di rete o server in vari rack point-to-point

## Caratteristiche

- Offre connessioni affidabili da 40 Gbps per reti compatibili con 40GBase-T
- Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Basso consumo energetico, inferiore a 0,7 W
- I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Con funzione hot-swap

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo cavo	Active Copper Cable

---

### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	40 Gbps
Impedenza	100 Ohm
Reti compatibili	40 Gbps
Consumo energetico	< 0.7 W (per end)

---

### Connettore/i

Connettore A	QSFP+
Connettore B	QSFP+


---

### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

---

### Caratteristiche



fisiche

Lunghezza prodotto	22.6 ft [6.9 m]
Larghezza prodotto	0.6 in [14.0 mm]
Altezza prodotto	0.5 in [12.0 mm]
Peso prodotto	17.3 oz [490.0 g]

---

Informazioni  
confezione

Package Length	13.2 in [33.5 cm]
Package Width	11.0 in [28.0 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	17.8 oz [504.0 g]

---

Contenuto  
della  
confezione

Incluso nella confezione	Cavo QSFP+
-----------------------------	------------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

