

MSA conform QSFP+ DAC kabel Twinax kabel - 7m

Productcode: QSFP40GAC7M



De QSFP40GAC7M is een MSA-conforme, direct aansluitbare koperen QSFP+ kabel die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik in 40G netwerken. Hij levert betrouwbare 40 GbE connectiviteit via koperen kabels en is dus een voordelig alternatief zijn voor glasvezelkabels.

Deze actieve twinaxiale kabel ondersteunt 40 gigabit Ethernet toepassingen die via QSFP+ (Mini-GBIC) poorten zijn aangesloten. De kabel is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Deze koperen QSFP+ kabel is 7 meter lang en ontworpen voor high-speed verbindingen en dus bij uitstek geschikt voor toepassingen op gemiddelde afstand zoals netwerkschakel- of serververbindingen tussen racks.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Geschikt voor 40 Gb Ethernet netwerkapplicaties
- Directe serververbindingen tussen racks of netwerk schakelconnecties

Eigenschappen

- Biedt betrouwbare 40 GbE verbindingen voor 40GBASE-T conforme netwerken
- Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Laag energieverbruik van minder dan 0,7 W
- StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
- Hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Type kabel	Active Copper Cable

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	40 Gbps
Impedantie	100 Ohm
Compatibele netwerken	40 Gbps
Vermogensopname	< 0.7 W (per end)

Connector(en)

Connector A	1 - QSFP+
Connector B	1 - QSFP+

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------

Lengte product	22.6 ft [6.9 m]
Breedte product	0.6 in [1.4 cm]
Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]
Gewicht product	17.3 oz [490.0 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	13.2 in [33.5 cm]
Package Width	11.0 in [28.0 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	17.8 oz [504.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - QSFP+ kabel
-------------	-----------------

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.