

## MSA Conforme QSFP+ Cavo Ottico attivo - 10 m

Product ID: QSFP40GAO10M



Il prodotto QSFP40GAO10M è un cavo ottico QSFP+ (Quad Small Form Factor Pluggable) conforme a MSA, progettato, programmato e testato per funzionare con switch e router compatibili con 40 GbE. Questo cavo QSFP+ AOC supporta applicazioni Ethernet a 40 Gigabit (4 a 10 GbE) collegate tramite le porte QSFP+. È un cavo a bassa potenza e ridotta latenza, con funzione hot-swap, che consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

I cavi QSFP+ in fibra sono più leggeri e flessibili dei cavi a QSFP+ a collegamento diretto e questa caratteristica li rende perfetti per l'installazione in spazi angusti e per le connessioni a distanze maggiori. È progettato per le interconnessioni ad alta velocità ed è ideale per le connessioni di server o switch di rete in vari rack o in un point-to-point.

Tutti i cavi SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Per applicazioni di rete Ethernet miste da 40 Gb
- Connessione di switch di rete o server in vari rack point-to-point

### Features

- Offre connessioni affidabili a 40 GbE
- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico, inferiore a 1,5 W
- Con funzione hot-swap
- I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita

Hardware	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	MSA Compliant
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo cavo	Active Optical Cable
Prestazioni	Massima velocità di trasferimento dati	40 Gbps
		40 Gbps
	Reti compatibili	< 1.5 W (per end)
	Consumo energetico	
Connettore/i	Connettore A	QSFP+
	Connettore B	QSFP+
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche	Lunghezza prodotto	32.8 ft [10.0 m]
	Larghezza prodotto	0.7 in [18.000 mm]
	Altezza prodotto	0.5 in [13.000 mm]
	Peso prodotto	5.9 oz [168.000 g]
Informazioni confezione	Package Length	12.8 in [3.2 cm]
	Package Width	9.8 in [2.5 cm]
	Package Height	0.6 in [15.000 mm]
	Peso spedizione (confezione)	6.8 oz [194.000 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	Cavo QSFP+

\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.