

MSA-kompatibel aktiv QSFP+-optikkabel - 10 m

Produkt ID: QSFP40GAO10M



QSFP40GAO10M är en MSA-kompatibel optisk QSFP+-kabel (Quad Small Form Factor Pluggable) som utformats, programmerats och testats för att fungera med 40 GbE-kompatibla switchar och -routrar. Den här AOC QSFP+-kabeln stöder 40 Gigabit Ethernet-applikationer (4 x 10 GbE) via QSFP+-portar. Det är en kabel med låg effekt och latens som kan bytas under drift, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

QSFP+-fiberkabeln är lättare och mer flexibel än QSFP+-kablar för direktanslutning, vilket gör den idealisk för installation i trånga utrymmen och över längre sträckor. Den är utformad för höghastighetsanslutningar och är utmärkt för punkt-till-punktracknätverksswitchrar eller serveranslutningar.

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-kablar täcks av livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av direktanslutna SFP-kablar och SFP-moduler, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Använd för 40Gb Ethernet-nätverksapplikationer
- För punkt-till-punkt racknätverksswitchrar eller serveranslutningar

Funktioner

- Ger 40 GbE-anlutningar
- Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning på mindre än 1,5 W
- Hot-swappable
- StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp	Active Optical Cable

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	40 Gbps
Kompatibla nätverk	40 Gbps
Strömförbrukning	< 1.5 W (per end)

Kontakt(er)

Connector A	QSFP+
Connector B	QSFP+

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Utseende

Produktlängd	32.8 ft [10.0 m]
Produktbredd	0.7 in [18.0 mm]
Produkt höjd	0.5 in [13.0 mm]



Produktvikt	5.9 oz [168.0 g]
-------------	------------------

Förpackning

Package Length	12.8 in [32.5 cm]
----------------	-------------------

Package Width	9.8 in [25.0 cm]
---------------	------------------

Package Height	0.6 in [15.0 mm]
----------------	------------------

Fraktvikt (förpackning)	6.8 oz [194.0 g]
----------------------------	------------------

Vad det är i
lådan

Ingår i paketet	QSFP+-kabel
-----------------	-------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

