

MSA Conforme QSFP+ Cavo Ottico attivo - 15 m

ID prodotto: QSFP40GAO15M



Il prodotto QSFP40GAO15M è un cavo ottico QSFP+ (Quad Small Form Factor Pluggable) conforme a MSA, progettato, programmato e testato per funzionare con switch e router compatibili con 40 GbE. Questo cavo QSFP+ AOC supporta applicazioni Ethernet a 40 Gigabit (4 a 10 GbE) collegate tramite le porte QSFP+. È un cavo a bassa potenza e ridotta latenza, con funzione hot-swap, che consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

I cavi QSFP+ in fibra sono più leggeri e flessibili dei cavi a QSFP+ a collegamento diretto e questa caratteristica li rende perfetti per l'installazione in spazi angusti e per le connessioni a distanze maggiori. È progettato per le interconnessioni ad alta velocità ed è ideale per le connessioni di server o switch di rete in vari rack o in un point-to-point.

Tutti i cavi SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Per applicazioni di rete Ethernet miste da 40 Gb
- Connessione di switch di rete o server in vari rack point-to-point

### Caratteristiche



- Offre connessioni affidabili a 40 GbE
- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico, inferiore a 1,5 W
- Con funzione hot-swap
- I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita

---

#### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo cavo	Active Optical Cable

---

#### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	40 Gbps
Reti compatibili	40 Gbps
Consumo energetico	< 1.5 W (per end)

---

#### Connettore/i

Connettore A	QSFP+
Connettore B	QSFP+

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

---

#### Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto	49.2 ft [15.0 m]
Larghezza prodotto	0.7 in [18.0 mm]
Altezza prodotto	0.5 in [13.0 mm]



Peso prodotto	7.6 oz [214.0 g]
---------------	------------------

---

Informazioni  
confezione

Package Length	12.8 in [32.5 cm]
----------------	-------------------

Package Width	9.8 in [25.0 cm]
---------------	------------------

Package Height	0.4 in [10.0 mm]
----------------	------------------

Peso spedizione (confezione)	8.3 oz [236.0 g]
---------------------------------	------------------

---

Contenuto  
della  
confezione

Incluso nella confezione	Cavo QSFP+
-----------------------------	------------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

