

QSFP+ actieve glasvezel kabel - MSA conform - 40 GbE AOC - 15m

Productcode: QSFP40GAO15M



De QSFP40GAO15M is een MSA-conforme Quad Small Form-Factor Pluggable (QSFP+) glasvezelkabel die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met 40 GbE compatibele switches en routers. Deze AOC QSFP+ kabel ondersteunt 40 gigabit Ethernet toepassingen (4 x 10 GbE) die via QSFP+ poorten zijn aangesloten. Het is een kabel met laag vermogen en lage latentie die hot-swappable is, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

De QSFP+ glasvezelkabel is lichter en flexibeler dan QSFP+ direct aansluitbare kabels, waardoor hij ideaal is voor installatie in nauwe ruimtes en over langere afstanden. De kabel is ontworpen voor high-speed verbindingen en is bij uitstek geschikt voor directe netwerkschakel- of serververbindingen tussen racks.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Geschikt voor 40 Gb Ethernet netwerkanvullingen
- Directe serververbindingen tussen racks of netwerk schakelconnecties

Eigenschappen

- Biedt betrouwbare 40 GbE verbindingen
- Voldoet aan Multi-Source Agreement (MSA) industriestandaarden
- Laag energieverbruik van minder dan 1,5 W
- Hot-swappable
- StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Type kabel	Active Optical Cable

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	40 Gbps
Compatibele netwerken	40 Gbps
Vermogensopname	< 1.5 W (per end)

Connector(en)

Connector A	1 - QSFP+
Connector B	1 - QSFP+

Voeding

Uitgangsspanning	3.3V DC
------------------	---------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------

Lengte product	49.2 ft [15.0 m]
Breedte product	0.7 in [1.8 cm]
Hoogte product	0.5 in [1.3 cm]
Gewicht product	7.6 oz [214.0 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	12.8 in [32.5 cm]
Package Width	9.8 in [25.0 cm]
Package Height	0.4 in [10.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	8.3 oz [236.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - QSFP+ kabel
-------------	-----------------

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.