

MSA-kompatibel aktiv QSFP+-optikkabel - 30 m

Product ID: QSFP40GAO30M



QSFP40GAO30M er en MSA-kompatibel optisk QSFP+-kabel (Quad Small Form Factor Pluggable) som utformats, programmerats och testats fr att fungera med 40 GbE-kompatibla switchar och -routrar. Den hr AOC QSFP+-kabeln stder 40 Gigabit Ethernet-applikationer (4 x 10 GbE) via QSFP+-portar. Det r en kabel med lg effekt och latens som kan bytas under drift, vilket underlttar uppgraderingar och byten genom frre ntverksstrningar.

QSFP+-fiberkabeln r lttare och mer flexibel n QSFP+-kablar fr direktanslutning, vilket gr den idealisk fr installation i trnga utrymmen och ver lngre strckor. Den r utformad fr hghastighetsanslutningar och r utmrkt fr punkt-till-punkt rackntverksswitchrar eller serveranslutningar.

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-kablar tcks av livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport p flera sprk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av direktanslutna SFP-kablar och SFP-moduler, vilket ger dig den bekvmlighet och tillfrlitlighet du behver fr att garantera tillfrlitlig ntverksprestanda.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Anvnd fr 40Gb Ethernet-ntverksapplikationer
- Fr punkt-till-punkt rackntverksswitchrar eller serveranslutningar

Features

- Ger 40 GbE-anslutningar
- Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Lg strmfbrbrukning p mindre n 1,5 W

- Hot-swappable
- StarTech.coms SFP-kablar tcks av en livstidsgaranti

Hrdvara	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	MSA Compliant
	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
	Kabeltyp	Active Optical Cable
Prestanda	Maximal dataverfringshastighet	40Gbps 40 Gbps
	Kompatibla ntverk	< 1.5 W (per end)
	Strmfbrukning	
Kontakt(er)	Connector A	QSFP+
	Connector B	QSFP+
Milj	Drifttemperatur	0C to 70C (32F to 158F)
	Frvaringstemperatur	-40C to 80C (-40F to 158F)
Utseende	Produktlngd	98.4 ft [30.0 m]
	Produktbredd	0.7 in [18.000 mm]
	Produktthjd	0.5 in [13.000 mm]
	Produktvikt	11.8 oz [333.000 g]
Frpackning	Package Length	9.8 in [2.5 cm]
	Package Width	12.6 in [3.2 cm]
	Package Height	0.4 in [10.000 mm]
	Fraktvikt (frpackning)	12.6 oz [358.000 g]
Vad det r i ldan	Ingr i paketet	QSFP+-kabel

**Product appearance and specifications are subject to change without notice.*

