

Câble QSFP+ optique actif (AOC) conforme aux normes MSA - 7 m

N° de produit: QSFP40GAO7M



Le modèle QSFP40GAO7M est un câble QSFP+ (Quad Small Form-factor Pluggable) optique conforme aux normes MSA et conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs compatibles 40 GbE. Ce câble optique actif (AOC) QSFP+ prend en charge les applications 40 Gigabit Ethernet (4 x 10 GbE) basées sur des ports QSFP+. Échangeable à chaud, ce câble faible latence et peu énergivore facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.

Le câble à fibre optique QSFP+ est plus léger et plus souple que les câbles à fixation directe QSFP+. Il peut être installé facilement dans des espaces étroits et sur de longues distances. Il est conçu pour les interconnexions haute vitesse et convient bien pour les connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau entre racks.

StarTech.com propose une grande variété de câbles SFP à connexion directe et de modules SFP, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Idéal pour une utilisation avec un réseau Ethernet 40 Gb

- Connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau entre racks

Spécifications techniques

- Créez des connexions 40 GbE fiables
- Conforme aux normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Faible consommation d'énergie de moins de 1,5 W
- Échangeable à chaud
- Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de câble	Active Optical Cable

Performance

Vitesse max. de transfert de données	40 Gbit/s
Réseaux compatibles	40 Gbps
Consommation électrique	< 1.5 W (per end)

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - QSFP+
Connecteur B	1 - QSFP+

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Caractéristiques
physiques

Couleur	Noir
Longueur du produit	23.0 ft [7.0 m]
Largeur du produit	0.7 in [1.8 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.3 cm]
Poids du produit	5.4 oz [152.0 g]

Informations
d'emballage

Longueur du Paquet	12.8 in [32.5 cm]
Package Width	9.8 in [25.0 cm]
Package Height	0.4 in [10.0 mm]
Poids brut	6.0 oz [171.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble QSFP+
-----------------------	-----------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis