

Modulo QSFP+ compatibile con Dell EMC 3CSFP91 - 40GBASE-ER4 - Fibra monomodale (SMF) - 40GE Gigabit Ethernet QSFP+ - LC 40 km - da 1270nm a 1330nm - DDM

ID prodotto: QSFP40GER4ES



Il QSFP40GER4ES è un modulo ricetrasmettitore QSFP in fibra compatibile con Dell EMC QSFP-40G-ER4 progettato, programmato e testato per funzionare con switch e router prodotti da Dell EMC™. Offre una connettività affidabile 40 GbE su cavo in fibra per le reti compatibili con 40GBASE-ER4Q a una distanza massima di 40 km.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 1271 nm, 1291 nm, 1311 nm, 1331 nm
- Massima velocità di trasferimento dei dati: 40 Gbps
- Tipo: monomodale
- Tipo di connessione: Connettore in LC
- Massima distanza di trasferimento: 40 km
- MTBF: 8,596,956 ore
- Consumo energetico: < 1,6 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): sì

Questo modulo QSFP in fibra con funzione hot-swap velocizza aggiornamenti e sostituzioni riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

### Caratteristiche

- COMPATIBILE AL 100% CON DELL EMC 3CSFP91: progettato, programmato e testato per funzionare con switch e router Dell EMC compatibili e offrire una connettività affidabile a 40 GbE
- SPECIFICHE TECNICHE: 40GBASE-ER4 | 40 Gbps | Monomodale | Connettore LC | da 1270 nm a 1330 nm | Funzione DDM (Digital Diagnostic Monitoring) | Distanze fino a 40 km
- TESTATO PER LA COMPATIBILITÀ DEGLI HOST OEM: con funzione hot-swap in router e switch Dell EMC; il supporto DDM segnala lo stato del ricetrasmettitore alla maggior parte degli strumenti di gestione di rete SNMP
- FUNZIONA CON SWITCH COMPATIBILI CON MSA: funziona anche con i modelli di switch Ubiquiti, D-link, Netgear, Supermicro, TP-link e altri ancora che accettano moduli senza codifica
- GARANZIA A VITA: coperto da una garanzia a vita sulla durata del modulo stesso, non sulla durata dello switch. I nostri moduli non invalidano la garanzia OEM e sono supportati dai nostri consulenti tecnici 5/24

---

#### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Dell EMC
Standard del settore	IEEE 802.3ba 40GBASE-ER4Q

---

#### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	40 Gbps
Distanza di trasferimento max	40 km (24.8 mi)
Tipo fibra	Modalità singola

---

Lunghezza d'onda	1270nm to 1330nm
Modalità operativa fibra Full Duplex	
DDM	Sì
Reti compatibili	40 Gbps
MTBF	1.400.000 ore
Consumo energetico	< 3.5W

---

**Connettore/i**

Connettore A	1 - Slot SFP
Connettore B	1 - LC duplex in fibra ottica

---

**Ambientale**

Temperatura d'esercizio	0°C - 70°C
Temperatura di conservazione	-40°C - 85°C
Umidità	0 - 85%

---

**Caratteristiche fisiche**

Lunghezza prodotto	0.5 in [1.4 cm]
Larghezza prodotto	2.3 in [5.8 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
Peso prodotto	1.4 oz [40 g]

---

**Informazioni confezione**

Lunghezza Confezione	6.2 in [15.8 cm]
Larghezza del Pacco	3.2 in [8.2 cm]
Altezza del Pacco	0.7 in [1.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.0 oz [84.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella  
confezione 1 - Ricetrasmettitore QSFP+

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty A vita

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

